

Svetlo s vysokým jasom

Tornado Performance

Vysokovýkonný, energeticky úsporný svetelný zdroj. Tento svetelný zdroj predstavuje najlepšiu kombináciu vysokej energetickej účinnosti a mimoriadne kompaktných rozmerov. Ďalšou výhodou je veľmi dlhá životnosť.

Výhody

- Vysoký výkon, malé rozmery
- Ušetríte až 85 % elektrickej energie, peniaze takisto
- Extrémne dlhá výdrž

Vlastnosti

- Dlhá životnosť
- Veľké množstvo cyklov zapínania a vypínania
- Nízky obsah ortuti

Aplikácie


- Výmena žiaroviek v profesionálnych i domácich aplikáciách (hotely, reštaurácie, obchody)
- Nevhodné na stmievanie
- Dekoratívny výzor Svetelné zdroje možno použiť na priamo viditeľných miestach na dekoratívne účely.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
- Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.

Tornado Performance

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	104,0 mm	40,5 mm

© 2022 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.