PHILIPS

Ampoule dépolie à filament A19 E26 de 60 W

DEL

5000/2700/3000/3500/4000 K

800 lm

15 000 h

Gradation

046677580186

Une ampoule sans pareil

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Ajustement parfait et finition de haute qualité

Caractéristiques

Ajustement parfait
La forme familière de ces ampoules s'adapte parfaitement à vos luminaires actuels car c'est celle de l'ampoule classique.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule
- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Oui
- Matériau de l'ampoule: Verre

Durabilité
- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement
- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 2700-3000-3500-4000-5000 K
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 5000/2700/3000/3500/4000
- Efficacité lumineuse (nominale) : 114 lm/W

Divers
- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Renseignements sur l'emballage
- EAN: 046677580186
- EOC: 580183
- Titre du produit: 7A19/WhiteD/5CCT/FR/G/E26/D 4/1PF T20 CA

Consommation
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Équivalence en watts: 60 W
- Consommation: 7 W

Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale: 110 mm
- Longueur hors-tout: 110 mm
- Largeur hors-tout: 60 mm

Fiche technique
- Fréquence: 60

Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit: 046677580186
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,07 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 6,6 cm
- Largeur: 7,6 cm

046677580186

Date de publication :
2025-11-01
Version: 0.85

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com