



AspiraVision Compact (35, 50 W e 70 W) per lampade CDM - L'alimentatore elettronico intelligente

AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision è simbolo di eccellenza nel campo della tecnologia degli alimentatori elettronici HID: alta qualità, compattezza, leggerezza e facilità d'uso, con caratteristiche migliorate per performance ottimali della lampade CDM da 35, 50 e 70 W. La funzione di commutazione di recente introduzione offre la massima flessibilità agli utenti, integrando tre diverse opzioni di wattaggio in un solo driver.

Vantaggi

Caratteristiche



Applicazione

AspiraVision Compact for CDM

Versions



Disegno tecnico



A2

Product

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione in ingresso 220 to 240 V

Informazioni generali

Numero di lampade 1 pezzo/unità

Tipo di lampada CDM

Informazioni generali

AspiraVision Compact for CDM

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	32
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	-
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	58

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	58

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Corpo
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Corpo
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Caratteristiche del sistema

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada con CDM	Potenza specificata reattore-lampada
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	73 W	70 W
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	39 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada con CDM	Potenza specificata reattore-lampada
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	39-73 W	35-70 W
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	39-73 W	35-70 W

