PHILIPS

Serres Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel

myGarden

Ohne Leuchtmittel

Schwarz

Wasserbeständig

17389/30/PN

Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Diese elegante schwarze Philips Wandleuchte mit ihrem legendären Design macht sich wunderbar an einer Wand in Ihrem modern gestalteten Garten. Sie ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat eine schwarze Oberfläche. Sie brauchen nur das Licht einzuschalten und Ihren Garten zu genießen.

Für den Außenbereich
- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Besondere Eigenschaften
- Wetterfest

Genießen Sie Ihren Außenbereich
- Schaffen Sie eine stilvolle und einladende Atmosphäre

Besonderheiten

Qualitativ hochwertiges Material
Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

Wetterfest

Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

Schaffen Sie eine stilvolle Atmosphäre
Diese Wandleuchte wurde neuesten Trends und Lebensstilen nach entwickelt. Sie fügt sich mühelos in Ihre Einrichtung ein und schafft so die von Ihnen gewünschte Atmosphäre.

Daten

Design und Materialausführung
- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein

Gartenbereich
- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Sonstiges
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht: 0.385 kg
- Gesamte Höhe: 170 mm
- Gesamte Länge: 182 mm
- Gesamte Breite: 133 mm

Service
- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten
- Netzstrom: 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Sockel: E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 42
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8718696165911
- Nettogewicht: 0.39 kg
- Bruttogewicht: 0.52 kg
- Höhe: 14.4 cm
- Länge: 17.6 cm
- Breite: 19.1 cm

Ausstellungsdatum:
2025-08-30
Version: 0.399

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.