PHILIPS

Reflektor 40W R63 E27

LED

2700 K

210 lm

15000 Std.

8718699773816

A ↑ G

Langlebige LED-Akzentbeleuchtung mit gerichtetem hellem Licht

Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen

Hochwertiges Licht
- Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung
- Energieeinsparung von bis zu 80 %

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause
- Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

Besonderheiten

Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe

Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K. Sie schafft eine warme und ruhige Atmosphäre zum entspannen. Diese Lampe mit 2700K eignet sich ideal zur Beleuchtung Deines Zuhauses.

Energieeinsparung von bis zu 80 %

Erziele mit LEDs Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Mehr als 80 Prozent Energieeinsparung sind durch die Umrüstung Deiner Glühbirnen oder Halogenlampen möglich

Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

Die Philips LED für den alltäglichen Gebrauch ist die perfekte Lampe für grundlegende Beleuchtungsanforderungen. Sie bietet wunderschönes Licht und zuverlässige Leistung, die Du von einer Philips LED-Lampe zu einem erschwinglichen Preis erwarten kannst.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Ausgerichteter Reflektor
- Sockel: E27
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 210 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- Nennlichtausbeute (Nom): 70 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699773816
- Artikelnr.: 871869977381600
- Produkttitel: LED CLA 40W R63 E27 WW 36D RF ND SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): G
- Systemleistung: 3 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 3

Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe: 102 mm
- Gesamte Länge: 102 mm
- Gesamte Breite: 63 mm

Nennwerte
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 400 cd

Technische Daten
- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 397590

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8718699773816
- Nettogewicht: 0.09 kg
- Bruttogewicht: 0.13 kg
- Höhe: 14.6 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 6.3 cm

Ausstellungsdatum: 2025-09-13
Version: 0.281

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.