PHILIPS

Reflektor 60W R63 E27

LED

2700 K

345 lm

15000 Std.

Dimmfunktion

8718699773830

A↑G F

Langlebige LED-Lampe mit gerichtetem hellem Licht

Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen

Hochwertiges Licht

- Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe

Besonderheiten

Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe

Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K. Sie schafft eine warme und ruhige Atmosphäre zum entspannen. Diese Lampe mit 2700K eignet sich ideal zur Beleuchtung Deines Zuhauses.

Daten

Lampeneigenschaften
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Ausgerichteter Reflektor
- Sockel: E27
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Ja
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften
- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 345 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- Nennlichtausbeute (Nom): 76 lm/W

Sonstiges
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

Informationen zur Verpackung
- EAN: 8718699773830
- Artikelnr.: 871869977383000
- Produkttitel: LED CLA 60W R63 E27 WW 36D RF D SRT4

Stromverbrauch
- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Systemleistung: 4.5 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe: 102 mm
- Gesamte Länge: 102 mm
- Gesamte Breite: 63 mm

Nennwerte
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 620 cd

Technische Daten
- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 397591

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699773830
- Nettogewicht: 0.09 kg
- Bruttogewicht: 0.13 kg
- Höhe: 14.6 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 6.3 cm

Ausstellungsdatum:
2025-08-30
Version: 0.252

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.