



# Mükemmel sıcaklıkta bir ışıltı, rakipsiz verim

## MASTERColour CDM-TC Elite

Kompakt, tek uçlu, çok yüksek verimli, uzun kullanım ömürlü seramik metal halojenür deşarj lambası, yüksek renksel geriverimli keskin beyaz parlıtlı ışık üretir

### Faydaları

- Keskin beyaz parlıtlı ışığın yüksek yoğunluklu ışını ürünlerinize inanılmaz derecede çekici bir görünüm katar
- Kullanım ömrü boyunca sabit renk ve lümen çıkışı, mağazanızın göz alıcı görünümünü sayısız sezon boyunca korumasını sağlar
- Yüksek verimlilik (aynı ışık, daha az enerji veya aynı enerji, daha fazla ışık) ve uzun kullanım ömrü sayesinde en düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti

### Özellikler

- Keskin beyaz parlıtlı ışık
- Ekstra kırmızı ile mükemmel renksel geriverim
- Rakipsiz lümen sürekliliğiyle yüksek verimlilik
- Kullanım ömrü boyunca sabit renk performansı
- Morötesi ışınları engelleyen cam

### Uygulama

- Mağazalarda vurgulu aydınlatma ve stant aydınlatması
- Genel ve dekoratif iç mekân aydınlatması
- Dış mekân alan aydınlatması

## MASTERCoulour CDM-TC Elite

### Güvenlik ve uyarılar


- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Versions



LPPR CDM-TC 0001

### Boyutlu çizim



| Product                                     | D (max) | O       | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-TC Elite<br>35W/930 G8.5 1CT/12 | 15 mm   | 4,8 mm  | 51 mm   | 53 mm   | 52 mm | 85 mm   |
| MASTERC CDM-TC Elite 35W/942<br>G8.5 1CT    | 15 mm   | 5,2 mm  | 51 mm   | 53 mm   | 52 mm | 85 mm   |
| MASTERC CDM-TC Elite<br>50W/930 G8.5 1CT/12 | 15 mm   | 6 mm    | 51 mm   | 53 mm   | 52 mm | 85 mm   |
| MASTERC CDM-TC Elite<br>50W/942 G8.5 1CT    | 15 mm   | 7,1 mm  | 51 mm   | 53 mm   | 52 mm | 85 mm   |
| MASTERC CDM-TC Elite<br>70W/930 G8.5 1CT/12 | 15 mm   | 7,15 mm | 51 mm   | 53 mm   | 52 mm | 85 mm   |
| MASTERC CDM-TC Elite<br>70W/942 G8.5 1CT    | 15 mm   | 7,75 mm | 51 mm   | 53 mm   | 52 mm | 85 mm   |

| Product                                     | D (max) | D       | O    | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|---------------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-TC Elite<br>20W/830 G8.5 1CT/12 | 15 mm   | 0,55 in | 4 mm | 51 mm   | 53 mm   | 52 mm | 85 mm   |

# MASTERColour CDM-TC Elite

| Genel Bilgiler         |        |
|------------------------|--------|
| Kapak Tabanı           | G8.5   |
| Kontroller ve Dim Etme |        |
| Dim Edilebilir         | Hayır  |
| Mekanik ve Muhafaza    |        |
| Lamba Kaplaması        | Şeffaf |
| Lamba Biçimi           | T14    |

## Genel Bilgiler

| Order Code | Full Product Name                             | Çalışma Konumu |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 87158600   | MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12 | UNIVERSAL      |
| 91149700   | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 | EVRENSEL       |
| 16366400   | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT    | EVRENSEL       |
| 91153400   | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 | EVRENSEL       |

| Order Code | Full Product Name                             | Çalışma Konumu |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 16368800   | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT    | EVRENSEL       |
| 20163200   | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT    | EVRENSEL       |
| 93062700   | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 | EVRENSEL       |

## Işık Teknik Ayrıntıları

| Order Code | Full Product Name                             | Renk Türlü Koordinatı X (Nom) | Renk Türlü Koordinatı Y (Nom) | Renk Kodlaması   | İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | Renk oluşturma dizini (CRI) | Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | Işık Akısı |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| 87158600   | MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12 | 0,434                         | 0,398                         | Sıcak Beyaz (WW) | 3000 K                         | 85                          | 87 lm/W                           | 1.750 lm   |
| 91149700   | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 | 0,434                         | 0,398                         | Sıcak Beyaz (WW) | 3000 K                         | 90                          | 102 lm/W                          | 4.000 lm   |
| 16366400   | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT    | 0,371                         | 0,366                         | Soğuk Beyaz (CW) | 4200 K                         | 90                          | 97 lm/W                           | 3.800 lm   |
| 91153400   | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 | 0,434                         | 0,398                         | Sıcak Beyaz (WW) | 3000 K                         | 90                          | 107 lm/W                          | 7.800 lm   |
| 16368800   | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT    | 0,371                         | 0,366                         | Soğuk Beyaz (CW) | 4200 K                         | 92                          | 102 lm/W                          | 7.450 lm   |
| 20163200   | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT    | 0,371                         | 0,366                         | Soğuk Beyaz (CW) | 4200 K                         | 90                          | 101 lm/W                          | 5.050 lm   |
| 93062700   | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 | 0,434                         | 0,398                         | Sıcak Beyaz (WW) | 3000 K                         | 91                          | 108 lm/W                          | 5.400 lm   |

## Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name                             | Voltaj (Nom) | Güç Tüketimi |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 87158600   | MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12 | 95 V         | 20,1 W       |
| 91149700   | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 | 85 V         | 39,1 W       |
| 16366400   | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT    | 91 V         | 39,1 W       |
| 91153400   | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 | 85 V         | 73,2 W       |

| Order Code | Full Product Name                             | Voltaj (Nom) | Güç Tüketimi |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 16368800   | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT    | 88 V         | 73,2 W       |
| 20163200   | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT    | 93 V         | 50,2 W       |
| 93062700   | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 | 90 V         | 50,2 W       |

## Mekanik ve Muhafaza


## MASTERColour CDM-TC Elite

| Order Code | Full Product Name                             | Lamba Malzemesi       |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 87158600   | MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12 | UV Engelleyici Kuvars |
| 91149700   | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 | -                     |
| 16366400   | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT    | -                     |
| 91153400   | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 | -                     |

| Order Code | Full Product Name                             | Lamba Malzemesi |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 16368800   | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT    | -               |
| 20163200   | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT    | -               |
| 93062700   | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 | -               |

### Onay ve Uygulama

| Order Code | Full Product Name                             | Enerji<br>Tüketimi<br>kWh/1000 sa | Cıva (Hg)<br>İçeriği<br>(Maks) | Cıva (Hg)<br>İçeriği<br>(Nom) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 87158600   | MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12 | 21 kWh                            | 3,5 mg                         | 3,5 mg                        |
| 91149700   | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 | 40 kWh                            | 4,7 mg                         | 4,7 mg                        |
| 16366400   | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT    | 40 kWh                            | 4,9 mg                         | 4,9 mg                        |
| 91153400   | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 | 74 kWh                            | 6,6 mg                         | 6,6 mg                        |
| 16368800   | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT    | 74 kWh                            | 6,6 mg                         | 6,6 mg                        |
| 20163200   | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT    | 51 kWh                            | 5,7 mg                         | 5,7 mg                        |
| 93062700   | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 | 51 kWh                            | 6,6 mg                         | 6,6 mg                        |



## MASTERColour CDM-TC Elite

