PHILIPS

Canaval
Deckenleuchte, 12 W

Deckenleuchten

2700 K

Weiß

Dimmbar;SceneSwitch

8719514326880

Ein Beleuchtungskörper, der vorhandene Schalter, drei Lichteinstellungen

Immer die passende Stimmung durch veränderte Helligkeit. Mit der Philips SceneSwitch LED-Deckenleuchte kann man zwischen drei Helligkeitseinstellungen wählen, die perfekt zu jedem Anlass passen. Es sind weder Dimmer noch zusätzliche Montagearbeiten erforderlich. Alles was man braucht, ist ein vorhandener Schalter.

Einfach in der Handhabung
- Einfache Installation

Lichteffekt
- Gleichmäßige Lichtverteilung

Hochwertige Qualität
- EyeComfort - Licht, das die Augen schont

Besonderheiten

Einfache Installation
Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

Gleichmäßige Lichtverteilung
Erzeuge in allen Deinen Zimmern ein gleichmäßiges und einheitliches Licht.

EyeComfort
Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Daten

Lampeneigenschaften
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung
- Farbe: White
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges
- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, SceneSwitch

Andere Eigenschaften
- Lampenstrom: 96 mA
- Lichtausbeute: 100 lm/W

Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht: 0.27 kg
- Höhe: 6.8 cm
- Länge: 25 cm
- Breite: 25 cm

Service
- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten
- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 250 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1200
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: AC 220-240
- Leuchte dimmbar: Step Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
- LED: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8719514326880
- Nettogewicht: 0.28 kg
- Bruttogewicht: 0.53 kg
- Höhe: 27.9 cm
- Länge: 8.3 cm
- Breite: 27.3 cm
- Material-Nummer (12NC): 929002668001

Ausstellungsdatum:
2024-04-25
Version: 0.248

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.