PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient Einbau- und Einlegeleuchte, 2,2 W, 105 mm

Ultraeffizient

4000 K

Weiß

8719514494626

Überragende Lichtqualität und attraktives Erscheinungsbild

Philips hat ein ultraeffizientes Downlight entwickelt. Mithilfe neuer Technologien reduzierte es CO2-Emissionen, Materialverschwendung und den Energieverbrauch. Dank der erstaunlichen Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden hält es mehr als dreimal länger als die entsprechenden LED-Downlights von Philips. Der Energieverbrauch beträgt nur noch 50 %. Das ist genau das, was wir für mehr Nachhaltigkeit auf dem Planeten benötigen.

Nachhaltige Lichtlösungen
- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

Lichteffekt
- Hochwertiger DiffusorWeiches Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung

Material und Oberfläche
- Material aus hochwertigem Metall

Besonderheiten

5 Jahre Garantie auf LED-System

Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

Hochwertiger DiffusorWeiches Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung



Dieser hochwertige Diffusor verteilt ein weiches Licht im ganzen Raum.

Material aus hochwertigem Metall



Langlebiges und attraktives Material aus Metall für eine robuste Oberfläche.

Daten

Lampeneigenschaften
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Rund

Design und Materialausführung
- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer
- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 51 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 25'000

Umweltschutz
- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften
- Abstrahlwinkel: 110 Grad
- Farbkonsistenz: 5 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges
- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: UltraEfficient

Andere Eigenschaften
- Lampenstrom: 25 mA
- Lichtausbeute: 180 lm/W

Stromverbrauch
- Leistungsfaktor: 0.35

Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht: 0.099 kg
- Ausschnittlänge: 8.0-9.0 cm
- Ausschnittbreite: 8.0-9.0 cm
- Höhe: 4.95 cm
- Länge: 10.5 cm
- Einbautiefe: 0.2 cm
- Breite: 10.5 cm

Service
- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten
- Nutzlebensdauer von bis zu: 50'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 105 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 400
- Lichtfarbe: 4000
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 2.2
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Ausstellungsdatum:
2025-04-19
Version: 0.300

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.