PHILIPS

Applique murale Raccoon 4W

myGarden

2700K

Inox

Résistant à l'eau

17274/47/16

Un éclairage fiable pour rentrer chez vous

L'applique murale Philips myGarden Raccoon en acier inoxydable brossé éclaire les extérieurs. Lampes LED, matériaux synthétiques et design minimaliste offrent une touche contemporaine. Détecteur de mouvement pour une protection renforcée.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité
- Longue durée de vie jusqu'à 15 ans
- Lumière blanche et chaude
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Conçu pour votre jardin

- Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant
- Détecteur facile à régler
- IP44 - résiste aux intempéries

Points forts

Économie d'énergie

Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Éclairage LED haute qualité

La technologie LED intégrée dans cette lampe Philips est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Longue durée de vie

Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans cette lampe LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures (ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

Lumière blanche et chaude

La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. Cette lampe Philips procure une lumière chaude, pour une atmosphère chaleureuse.

Garantie de 5 ans sur le système LED

En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Détecteur de mouvement intégré



Un détecteur de mouvement est intégré pour vous accueillir lorsque vous rentrez chez vous ou pour vous indiquer lorsque quelqu'un est arrivé. Lorsque le détecteur détecte un mouvement, la lampe s'allume automatiquement.

Détecteur facile à régler



Un réglage simple vous permet de sélectionner facilement quand et pour combien de temps le détecteur allume la ou les lampes.

IP44 - résiste aux intempéries

Cet éclairage extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Cet éclairage extérieur est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation en extérieur.

Caractéristiques

Design et finition
- Matériaux: Métal

Durée de vie
- Durée de vie nominale: 25'000

Environnement
- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui

Espace jardin
- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses
- Température de couleur: 2700 K

Divers
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit
- Poids net: 0.630 kg
- Hauteur totale: 205 mm
- Longueur totale: 162 mm
- Largeur totale: 75 mm

Entretien
- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 30
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 400 lm
- Technologie d'ampoule: LED
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Puissance de l'ampoule incluse: 4 W
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8718291479475
- Poids net: 0.63 kg
- Poids brut: 0.7 kg
- Hauteur: 22.8 cm
- Longueur: 7.8 cm
- Largeur: 16.3 cm

Date de publication:
2025-09-13
Version: 0.373

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com