



Description produit:

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

Unité de contrôle électronique CSLS avec ballasts électromagnétiques imprégnés (HID 'BASIC') ou encapsulés (HID 'Heavy Duty')

Avantages

- L'unité de commande électronique assure un démarrage fiable et stabilise la puissance de la lampe pour des performances optimales (réduction des écarts de couleur)
- Installation et câblage simples

Fonctions

- Ballasts et unités de commande électroniques équipés de borniers à vis ; autres possibilités de contact pour
- Dispositif de mise à la terre lors du montage (ballasts HID BASIC), borne de terre séparée (HID Heavy Duty)

Application

- Identiques à celles des lampes qui s'y rattachent
- Compatibilité climatique :
- CSLS + HID 'BASIC' : utilisation restreinte aux applications avec montage incorporé dans des conditions normales
- CSLS + HID 'Heavy Duty' : utilisation avec luminaires dans des conditions d'humidité (non protégés contre les gouttes d'eau)

Mises en garde et sécurité

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

Versions






Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm



Product
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Caractéristiques générales

Nombre de lampes	1 pièce/unité
Type de lampe	SDW-T

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Tension d'entrée
90808730	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ	50 à 60 Hz	220 à 240 V
90870430	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	50 à 60 Hz	220 à 240 V

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Tension d'entrée
74076700	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	50 Hz	230 V

Caractéristiques systèmes

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

Order Code	Full Product Name	Puissance de ballast nominale
90808730	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ	50 W
90870430	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	100 W

Order Code	Full Product Name	Puissance de ballast nominale
74076700	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	150/100 W

