PHILIPS

Réflecteur 30 W R39 E14

LED

2700K

150 lm

15 000 h

8718699773755

A↑G F

# Éclairage de mise en valeur LED durable, avec faisceau fin

Cette ampoule LED orientable projette un faisceau fin produisant une lumière blanc chaud. Elle est idéale pour remplacer les réflecteurs traditionnels.

**Éclairage de qualité supérieure**

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

# Points forts

### Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et reposante, parfaite pour les moments de détente. Cette lumière de 2700 K est idéale pour l'éclairage intérieur.

# Caractéristiques

### Caractéristiques de l'ampoule
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: E14
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

### Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000

### Environnement
- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Caractéristiques lumineuses
- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 150 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 83 lm/W

### Divers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

### Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8718699773755
- Code commercial: 871869977375500
- Titre du produit: LED CLA 30W R39 E14 WW 36D RF ND SRT4

### Consommation électrique
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 30 W
- Classe énergétique: F
- Consommation électrique: 1.8 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 2

### Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale: 65 mm
- Longueur totale: 65 mm
- Largeur totale: 39 mm

### Valeurs nominales
- Intensité maximale nominale: 250 cd

### Spécificités techniques
- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 397586

### Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8718699773755
- Poids net: 0.03 kg
- Poids brut: 0.05 kg
- Hauteur: 12.7 cm
- Longueur: 4.6 cm
- Largeur: 6.3 cm

Date de publication:
2025-08-30
Version: 0.259

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**