PHILIPS

Réflecteur 60 W
R80 E27

LED

2700K

345 lm

15 000 h

8718699773854

A↑G F

Éclairage de mise en valeur LED durable, avec faisceau fin

Cette ampoule LED orientable projette un faisceau fin produisant une lumière blanc chaud. Elle est idéale pour remplacer les réflecteurs traditionnels.

Éclairage de qualité supérieure

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Points forts

Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et reposante, parfaite pour les moments de détente. Cette lumière de 2700 K est idéale pour l'éclairage intérieur.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Environnement
- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses
- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 345 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.4
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 86 lm/W

Divers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8718699773854
- Code commercial: 871869977385400
- Titre du produit: LED CLA 60W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

Consommation électrique
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: F
- Consommation électrique: 4 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 4

Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale: 112 mm
- Longueur totale: 112 mm
- Largeur totale: 80 mm

Valeurs nominales
- Intensité maximale nominale: 620 cd

Spécificités techniques
- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 397592

Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8718699773854
- Poids net: 0.14 kg
- Poids brut: 0.22 kg
- Hauteur: 18.2 cm
- Longueur: 8.7 cm
- Largeur: 13 cm

Date de publication:
2025-08-30
Version: 0.249

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com