PHILIPS

Spot 35 W PAR16 GU10 x 2

LED

2700K

255 lm

15 000 h

8719514455030

A↑G F

Lumière blanche et chaude d'excellente qualité

Les formes standard que vous connaissez et appréciez. La consommation d'énergie de ces ampoules est inférieure de 85 % à celle des ampoules classiques, grâce à la dernière technologie LED éco-énergétique, pour une durée de vie dix fois plus longue.

Optez pour une solution de remplacement simple
- Reprend la forme et la taille d'un réflecteur halogène

Créez un éclairage adapté à votre intérieur
- Idéal pour un éclairage d'accentuation
- Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

Points forts

Remplace un spot halogène

Avec sa forme magnifique et ses dimensions classiques, ce réflecteur LED est une solution d'éclairage moderne idéale pour remplacer un réflecteur halogène traditionnel.

Idéal pour un éclairage d'accentuation

Moderne et produisant un flux lumineux grand angle (36 degrés) classique, ce spot LED convient à l'éclairage de mise en valeur et à l'éclairage général. Idéal pour les cuisines, îlots, salons et salles à manger, il peut être utilisé dans des dispositifs encastrés et dans des barres d'éclairage.

Convient parfaitement pour l'éclairage général

Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: GU10
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Environnement
- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses
- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 255 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 72 lm/W

Divers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8719514455030
- Code commercial: 871951445503000
- Titre du produit: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND 2CT/6 EC

Consommation électrique
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 35 W
- Classe énergétique: F
- Consommation électrique: 3.5 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 4

Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale: 54 mm
- Longueur totale: 54 mm
- Largeur totale: 50 mm

Valeurs nominales
- Intensité maximale nominale: 545 cd

Spécificités techniques
- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 391855

Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8719514455030
- Poids net: 0.1 kg
- Poids brut: 0.13 kg
- Hauteur: 10.6 cm
- Longueur: 5.1 cm
- Largeur: 5.1 cm

Date de publication:
2025-09-13
Version: 0.292

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.