



HID-EXC para SOX

EXC para Sodio Baja Presión

Equipos electrónicos para lámparas SOX; diseñados para ahorrar energía y reducir los costes de mantenimiento

Beneficios

- Proporciona un flujo luminoso equivalente al de tecnologías convencionales con hasta un 36% menos de consumo de energía
- Sustituye al balasto, al arrancador y al condensador electromagnéticos
- Diseño sencillo gracias a su corte transversal delgado y bajo peso; fácil instalación y cableado

Características

- Hasta un 93% de eficiencia de sistema
- Flujo luminoso constante a tensiones de red de aproximadamente 200 y 255 V
- Único componente compacto
- Corte transversal delgado y de peso ligero
- Contactos de una inserción

Aplicaciones


- Iluminación residencial
- Alumbrado decorativo urbano
- Alumbrado vial

EXC para Sodio Baja Presión

Versions



Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	335,0 mm	325,0 mm	39,0 mm

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tensión de entrada	220-240 V

Información general

Número de lámparas	1 pieza/unidad
--------------------	----------------

Información general

Order Code	Full Product Name	Número de productos en	
		MCB (16 A tipo B) (nom.)	Tipo de lámpara
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	22	SOX

Order Code	Full Product Name	Número de productos en	
		MCB (16 A tipo B) (nom.)	Tipo de lámpara
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	12	SOX-E

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Carcasa
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Order Code	Full Product Name	Carcasa
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	L 335x39x28

Características del sistema

EXC para Sodio Baja Presión

Order Code	Full Product Name	Potencia de lámpara en SOX	Potencia de lámpara en SOX-E	Potencia lámpara-balasto nominal
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	52.0 W	-	55 W

Order Code	Full Product Name	Potencia de lámpara en SOX	Potencia de lámpara en SOX-E	Potencia lámpara-balasto nominal
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	87.0 W	91 W

