

Hosszantartó, megbízható megoldás

HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI-hez

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső félpárhuzamos gyújtóelektroddal használható betokozott elektromágneses réz/vas előtéték

Előnyök

- Kiválóan ellenáll a vegyszerek hatásainak, nedves környezetnek és a környezeti hatásoknak
- Hosszantartó, megbízható megoldás - kiemelkedő, átlagosan 15 éves termék életciklus
- Az ortociklikus tekercselésnek köszönhetően minimális watt-veszteség
- Távirányítású vezérlő szerelvény is felszerelhető

Szolgáltatások


- Üvegszállal megerősített termoplasztikus poliésztergyantába tokozva
- Szabvány kivitelben csavaros lezáróegységgel szerelt; igény szerint érintkező betéttel is elérhető
- Váltakozóáramú hálózati feszültséggel/frekvenciával használható előtéték is elérhetők
- Különálló föld-terminál (HID 'Nagy teljesítményű')

Alkalmazás


- Kültéri világítás (legnépszerűbb alkalmazás: közutak és alagutak megvilágítása)

HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI-hez


Versions



Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm



Product
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50 Hz
Bemeneti feszültség	230 V

Általános információ

Lámpák száma	1 darab/egység
--------------	----------------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fényforrás típus
05968031	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	SON/CDO
05976530	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	SON/HPI
74094100	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	SON

Order Code	Full Product Name	Fényforrás típus
74100900	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	SON/MH
74108500	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	SON/MH

HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI-hez

A rendszer jellemzői

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén
05968031	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	70 W
05976530	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	400 W
74094100	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	100 W

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén
74100900	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	150 W
74108500	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	250 W

