PHILIPS

Luminaria de pared/ techo Paisley

Luces de techo/pared

Sin foco

Aluminio



50571/48/PN

Vivir con alegría en el momento

Este Philips my Living Contemporary es una gama de luces de mini reflectores con elegantes siluetas y luz de alta calidad acorde con los gustos, tendencias y estilos de vida actuales.

Características especiales
- Cabezal de mini reflector regulable
- El haz de luz perfecto para una iluminación de acento

Diseñada para tu oficina en casa
- Para cualquier habitación en tu casa
- Formas reconocibles y naturales

Diseñadas para la sala y las recámaras
- Materiales de alta calidad

Destacados

Cabezal de mini reflector regulable

Dirige la luz a donde quieras con solo ajustar, rotar o simplemente inclinando el cabezal de mini reflector de la lámpara.

Perfecto para la iluminación decorativa

El perfecto haz de luz para una iluminación de acento. Este mini reflector Philips tiene el haz de luz perfecto para una iluminación de acento (no incluye el foco GU10). Con su luz concentrada puedes resaltar cualquier detalle o característica de tu decoración interior.

Para cualquier habitación en tu casa

Totalmente funcional y al mismo tiempo muy elegante, este mini reflector Philips le dará el toque decorativo a cualquier habitación en tu hogar.

Formas reconocibles y naturales

Transiciones tenues y líneas curvas definen la apariencia clásica de las lámparas Philips myLiving. Prácticos y elegantes, los mini reflectores myLiving no obstruyen la vista y se integran a la perfección con los interiores modernos.

Materiales de alta calidad

Esta lámpara está esculpida de patrones de capas de materiales de alta calidad con acabados superiores. Esto asegura un producto duradero y sólido que elevará mejorará la apariencia de tu hogar por muchos años por venir.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Aluminio
- Material: Metal

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Instalación click!FIX: Sí
- LED integrado: No

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Cocina, Área de tareas, Salón
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Luces de techo/pared
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,365 kg
- Altura total: 92 mm
- Longitud total: 134 mm
- Ancho total: 102 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: No bulb included
- Alimentación: AC 220-240
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: luz no incluida
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: 5.5W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 5,5
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase I: conectado a tierra
- Fuente de luz reemplazable: Sí
- Cantidad de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696164617
- Peso neto: 0,37 kg
- Peso bruto: 0,49 kg
- Alto: 17 cm
- Largo: 11,1 cm
- Ancho: 15,1 cm

Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.421

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com