PHILIPS

Lighting



Dlhodobé spoľahlivé riešenie

HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

Obalené predradníky určené na použitie so zdrojmi SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH s menovitým príkonom 1 000 W alebo viac

Výhody

- Ochrana pred prehriatím – vynikajúca životnosť produktu (priemerne 15 rokov)
- Minimálne straty výkonu vďaka ortocyklickému procesu vinutia
- Ideálne na montáž na stĺp

Vlastnosti


- Vynikajúca odolnosť voči chemickým vplyvom, vlhkým podmienkam a prasklinám v dôsledku zaťaženia vonkajšími vplyvmi
- Zariadenie triedy I (tzn. s uzemňovacím zariadením)
- Štandardne vybavené svorkovnicami
- Samostatná uzemňovacia svorka (HID na veľké zaťaženie)
- Predradníky pre iné napájacie napätie alebo frekvencie sú k dispozícii na požiadanie

Aplikácie


- Exteriérové osvetlenie (najviac sa používa v týchto oblastiach: športové osvetlenie a osvetlenie priestranstiev)

HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

Versions




GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 Hz
Sieťová frekvencia	50 Hz

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	230 V (predvolené) alebo 240 V
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	380 až 415 V

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	230 V (predvolené) alebo 240 V
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	380 až 415 V

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.