PHILIPS

吸顶灯

智能 LED

色温可调节白光

金属/塑料/银色

6922341909757

便捷易用的智能可调光 LED 吸顶灯

智能 Wi-Fi LED 照明为您的日常生活带来更多便利。这款智能 LED 吸顶灯提供柔和白光，可通过应用程序或语音调至所需亮度。一款真正适合您日常活动的智能灯。可与 WiZ 搭配使用。

规格

设计和外观
- 颜色: 银色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性
- 标称使用寿命: 15,000

随附其他功能/附件
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征
- 显色指数 (CRI): ⩾80
- 色温: 2700-6500 K
- 光效（额定）（标称）: 65 lm/W

其他
- 设计用于: 客厅, 卧室
- EyeComfort: 是

功耗
- 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量
- 净重: 3.6 kg
- 总高度: 82 mm
- 总长度: 550 mm
- 总宽度: 550 mm

服务
- 质保: 1 年

技术规格
- 光源亮度: 3600
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 是
- 随附灯泡瓦数: 55
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: I 类 - 接地

支持的设备
- 兼容灯效功能: Yes
- WiFi: Wireless G
- 规定的支持期限: Minimum of 60 months after introduction date
- 最大配件数: 9999
- 通信协议: 蓝牙, WiFi (2.4GHz)

发行日期: 2025-09-20
版本: 0.95

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com