PHILIPS

CL950 吸顶灯 40 瓦

智能 LED

可调节的白光

IP40/塑料/白色

6941970613378



日常生活智能照明

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

智能控制功能

- 使用 Google Assistant、Alexa 或 Siri Shortcuts 进行语音控制

光的模式

- 使用预设的动态灯光模式自定义场景。
- 触发不同的灯光模式

产品亮点

语音控制
通过语音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri Shortcuts 控制灯具，解放您的双手。使用简单的语音命令即可打开或关闭灯具、调亮和调暗灯光、改变灯光颜色并设置自定义灯光场景。

自定义场景
混合使用不同彩色光和白光模式，为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过 WiZmote 应用或语音调出这种场景。

触发不同的灯光模式
“ 通过在 WiZ 应用程序中设置房间中的照明规律，可以让感应器在一天的不同时间触发不同的灯光模式”

规格

灯泡特征
- 预期用途: 室内
- 可调光: 是

设计和外观
- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性
- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 15,000

随附其他功能/附件
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征
- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): >95
- 色温: 2700-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效（额定）（标称）: 82 lm/W

其他
- 设计用于: 客厅, 厨房, 餐厅, 卧室
- EyeComfort: 是

其他特征
- 灯具电流: 200 mA

功耗
- 功率系数: 0.9
- 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量
- 净重: 1.9 kg
- 总高度: 69 mm

服务
- 质保: 1 年

技术规格
- 直径: 403 mm
- 光源亮度: 3300
- 光色: 2700-6500
- 随附灯泡瓦数: 40
- IP 码: IP40 | 线路保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘

支持的设备
- 兼容灯效功能: Yes
- WiFi: Wireless G
- 规定的支持期限: Minimum of 60 months after introduction date
- 最大配件数: 9999
- 通信协议: 蓝牙, WiFi (2.4GHz)

包装尺寸和重量
- 净重: 18.2 kg
- 毛重: 18.7 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0

发行日期: 2025-09-03
版本: 0.65

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com