PHILIPS

CL400 吸顶灯 24 瓦

吸顶灯

5700K

白色

6941970618557

舒适护眼的 LED 灯

飞利浦 LED 灯具光线质量优异，专为舒适用眼而设计。

照明效果
- 这款吸顶灯采用交错光学技术，巧妙地重新分布光线，提升整体照明体验。该灯具的透镜采用金字塔形微结构，可以漫射并均匀分布光线，让眼睛更舒适。

易于使用
- 轻松安装

照明效果
- 光照分布均匀

超高品质
- 易于清洗

耐用性
- 使用寿命长达 15,000 小时

产品亮点

交错光学技术
这款吸顶灯采用交错光学技术，巧妙地重新分布光线，提升整体照明体验。该灯具的透镜采用金字塔形微结构，可以漫射并均匀分布光线，让眼睛更舒适。

轻松安装
安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

光照分布均匀
光线均匀一致地洒满整个房间。

易于清洗
材质光滑、易于清洁，全方位为您营造别具吸引力的家居环境。

使用寿命长达 15,000 小时
借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

规格

灯泡特征
- 预期用途: 室内

设计和外观
- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性
- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 15 年
- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 15,000

环境
- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。 正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征
- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 95
- 色温: 5700 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效（额定）（标称）: 83 lm/W

其他
- 设计用于: 卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

其他特征
- 灯具电流: 205 mA

功耗
- 功率系数: 0.5

产品尺寸和重量
- 净重: 0.82 kg
- 总高度: 70 mm

服务
- 质保: 1 年

技术规格
- 直径: 400 mm
- 光源亮度: 2000
- 光色: 5700
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- IP 码: IP40 | 线路保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘

包装尺寸和重量
- EAN/UPC - 产品: 6941970618557
- 净重: 0.9 kg
- 毛重: 1.47 kg
- 高度: 45.5 cm
- 长度: 9 cm
- 宽度: 45 cm

发行日期: 2025-08-30
版本: 0.97

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com