PHILIPS

# 片状吸顶灯 52 瓦方形

吸顶灯

2700 - 6500K

银色

可调光；遥控器



6947830439980

## 弹指间，场景氛围随心变幻

每时每刻为您营造如意的氛围。我们的一体式优质吸顶灯附带一款精巧易用的遥控器，供您轻松选择各种灯光设置，管理多层次的灯光变幻。凭借这一新颖诱人的设计，您可以随心布置各种风格的场景

**易于使用**
- 高效贴心色温可调节，且具有记忆功能
- 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

**照明效果**
- 多层次视觉效果动态分层设计

**超高品质**
- 采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀

**调控**
- 4 种预设场景

# 产品亮点

**高效贴心色温可调节，且具有记忆功能**
记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

**使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具**
当您使用遥控器关闭灯具时，会有 10 秒的延迟时间，以方便您离开房间。

**多层次视觉效果动态分层设计**
动态分层设计会产生别致的灯光效果，让您的房间创意十足。

**采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀**
切面水晶为您的房间平添一丝精致复古魅力。

**4 种预设场景**
多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

# 规格

**灯泡特征**
- 预期用途: 室内

**设计和外观**
- 颜色: 银色
- 材料: 金属, 塑料

**耐用性**
- 开关循环次数: 15,000

**环境**
- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

**随附其他功能/附件**
- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是

**灯光特征**
- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

**其他**
- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 可调光, 遥控器

**其他特征**
- 灯具电流: 260 mA
- 效能: 80 lm/W

**产品尺寸和重量**
- 净重: 3.8 kg
- 高度: 8 cm
- 长度: 65 cm
- 宽度: 65 cm

**服务**
- 质保: 1 年

**技术规格**
- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 4200
- 光色: 2700-6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

**包装尺寸和重量**
- 净重: 3.8 kg
- 毛重: 4.31 kg
- 高度: 0 mm
- 长度: 0 mm
- 宽度: 0 mm

发行日期: 2025-04-19
版本: 0.186

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

**www.lighting.philips.com**