PHILIPS

紧凑型荧光 U 型灯泡

Essential

8 瓦

E27

暖白色

220 至 240 伏

6947939159543

低成本，超节能

飞利浦 Essential 节能灯泡可提供即时照明，令色彩更加绚丽明艳。小巧的设计使该低功耗 U 型灯泡非常适合紧凑型灯具。

规格

灯泡特征
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 技术: 紧凑型荧光灯 (CFLi)
- 灯座: 中等灯座
- 灯具外形代码: E27
- 可调光: 否

灯泡尺寸
- 直径: 41 mm
- 高度: 125 cm
- 宽度: 41 cm
- 宽度: 1.6141732283464567 in
- 高度: 4.921259842519685 in

耐用性
- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 10 年
- 亮度维持率: 0.85@2kh
- 开关循环次数: 10,000
- 标称使用寿命: 10,000

灯光特征
- 应用: 普通灯
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 光色类别: 暖白色
- 标称光通量: 450 lm
- 启动时间: 0.3 s
- 60% 灯光下的预热时间: 40-60

灯具安装
- 外形: 棒型

其他特征
- 灯具电流: 60 mA

功耗
- 能效标识: 3
- 功率系数: 0.55
- 电压: 220-240 V
- 瓦数当量: 40 W
- 功耗: 8 W
- 能耗 kWh/1000 h: 8,000

额定值
- 额定使用寿命: 10,000
- 光通量: 450 lm
- 额定功率: 8 W

技术规格
- 高功率系数: 0.55
- 灯座: E27
- 频率: 50
- 灯具寿命: 10,000
- 外形: U 形
- 光源数量: 1

包装尺寸和重量
- EAN/UPC - 产品: 6947939159543
- 净重: 0.05 kg
- 毛重: 0.07 kg
- 高度: 12.8 cm
- 长度: 4.3 cm
- 宽度: 4.3 cm

发行日期: 2025-08-30
版本: 0.210

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com