



PrimaVision Compact (35 W, 50 W și 70 W) pentru CDM – Calitate înaltă și performanță solidă

PrimaVision Compact for CDM

Echipament electronic HID de înaltă calitate, compact și ușor pentru performanță optimă și fiabilă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W

Beneficii

- Performanță optimă a lămpii, mulțumită toleranței minime a puterii lămpii
- Durata de viață a lămpii CDM extinsă cu până la 30 %
- Exclue orice pâlpâire vizibilă a lămpii

Caracteristici


- Distribuie minimă a puterii lămpii
- Pierderi reduse de energie la aparataj
- Detectarea finalului vieții lămpii
- Temperatură ambiantă și temperatură carcasă reduse
- Durată de viață mare de 40.000 de ore

Cerere

- Iluminat de accent și decorativ pentru magazine, spații publice, holuri și birouri
- Adecvat doar pentru uz în interior


PrimaVision Compact for CDM

Versions



GPPR IPVG4pp PHL 0010


Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

Detalii produs



HID-PV C 50 /I

PrimaVision Compact for CDM

Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	20

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	24
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	20

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Carcasă
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Carcasă
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

