



PrimaVision Compact (35, 50 и 70 Вт) для CDM — высокое качество и надежная работа

PrimaVision Compact для ламп CDM

Высококачественный, компактный и легкий ЭПРА для разрядных ламп для оптимальной и надежной работы ламп CDM мощностью 35, 50 и 70 Вт

Преимущества

- Минимальное допустимое отклонение напряжения питания лампы обеспечивает оптимальную работу
- Срок службы ламп CDM увеличен на 30 %
- Исключение видимого мерцания ламп

Характеристики

- Минимальное рассеивание мощности лампы
- Низкие энергетические потери ПРА
- Определение окончания срока эксплуатации ламп
- Высокие показатели допустимой температуры окружающей среды и корпуса
- Длительный срок службы (40 000 часов)

Применение

- Акцентное и декоративное освещение магазинов, общественных помещений, холлов и офисов
- Подходит только для внутреннего освещения


PrimaVision Compact для ламп CDM

Versions



Чертеж размеров

А2



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm

Сведения о продукте



HID-PV C 50 /S

PrimaVision Compact для ламп CDM

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Входное напряжение	220 to 240 V

Общая информация

Количество ламп	1 штука/единица
Тип лампы	CDM

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)
913700653166	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	24
913700653266	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	20

Order Code	Full Product Name	Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)
913700664966	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	24

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Корпус
913700653166	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	/I
913700653266	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	/I

Order Code	Full Product Name	Корпус
913700664966	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

Характеристики системы

Order Code	Full Product Name	Номинальная мощность балласта-лампы
913700653166	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	35 W
913700653266	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	70 W

Order Code	Full Product Name	Номинальная мощность балласта-лампы
913700664966	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	50 W

