PHILIPS

Luz empotrada

Luces empotradas

6500 K

White

8718699734381



Fácil y seguro de instalar

Una familia completa de iluminación empotrable y sobrepuestos que son brillantes, delgados, seguros y confiables. Elije el que mejor se adapte a cada proyecto, entre paquetes de 4 lúmenes/potencias, 2 formas, 3 CCT, y disfruta de una instalación sencilla con el controlador externo fácil de conectar.

Fácil de usar
- Ideal para habitaciones con techos bajos, lo convierte en un accesorio discreto y sutil.

Efecto de luz
- Luz brillante con distribución uniforme

Alta calidad
- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Duración
- Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

Destacados

Apto para techos bajosDiseño delgado
Luz brillante con distribución uniforme
Para iluminar realmente sus habitaciones, elija esta luz de distribución uniforme que aporta luz de forma continua en todo el espacio.

Comodidad visual
La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopio, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Extensa vida útil hasta de 25 000 horas
La tecnología LED de Philips amplía la vida útil de los productos hasta 25 000 horas.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado
- Color: Hue White
- Material: Metal
- Color de la carcasa: Blanco
- Material de la carcasa: Metal
- Acabado de cubierta/lente óptico: Mate
- Material de cubierta/lente óptico: Polipropileno

Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 12.500
- Rango de temperatura ambiente: -20 a +40 °C
- Vida útil nominal: 25.000 hora(s)

Características/accesorios adicionales incluidos
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Garantía
- Período de garantía: 1 años

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tolerancia del flujo luminoso: +10%/-15%
- Salida lumínica constante: No
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 6500
- Cromaticidad inicial: (0.313, 0.337) <6
- Fuente de luz reemplazable: No
- Ampliación del haz de luz de la luminaria: 110°
- Flujo luminoso: 900 lm
- Material óptico: Poliestireno
- Tipo óptico: Haz de luz ancho
- Material del reflector: -
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 75,00 lm/W

Varios
- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Luces empotradas
- EyeComfort: Sí

Otras características
- Corriente de la lámpara: 175 mA
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Energía
- Voltaje de entrada: 110 a 240
- Corriente de irrupción: 25 A
- Tiempo de irrupción: 0,25 ms
- Factor de potencia (fracción): 0.5

Consumo de energía
- Consumo de energía: 12
- Tolerancia del consumo de energía: +10%/-20%

Dimensiones y peso del producto
- Peso neto: 0,307 kg
- Longitud de corte: 15.4-15.7 cm
- Ancho de corte: 15.4-15.7 cm
- Alto: 2 cm
- Largo: 17 cm
- Distancia empotrada: 50 mm
- Ancho: 17 cm
- Diámetro total: 167 mm
- Altura total: 20 mm
- Longitud total: 167 mm
- Ancho total: 167 mm

Servicio
- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
- Diámetro: 167 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 900
- Color de la luz: 6500
- Alimentación: 110-240
- Potencia en vatios de la luz incluida: 12
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase II: aislamiento doble
- Cable: Cable de 0,2 m sin enchufe
- Conexión: Unidad de conexiones de 2 polos
- Regulable: No
- Controlador/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
- Controlador incluido: Sí
- Material de fijación: Acero
- Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies normalmente inflamables
- Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
- Código de protección de ingreso: IP20 | Protección para los dedos
- Frecuencia de línea: 50 or 60
- Código de protección de impacto mec.: IK01 | 0,15 J
- Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad
- Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 65
- Apta para aplicaciones de alternado aleatorio: No
- Clase de protección IEC: Clase de seguridad II

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718699734381
- Peso neto: 0,25 kg
- Peso bruto: 0,31 kg
- Alto: 20,9 cm
- Largo: 20 cm
- Ancho: 3,1 cm

Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.311

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com