PHILIPS

Světlomet

ProjectLine

50 W

Přirozené bílé světlo 4000 K

Integrovaný senzor pohybu

8719514954557

Profesionální kvalita pro váš projekt

Vodotěsné světlomety LED pro venkovní použití ProjectLine pomáhají šetřit energii a kovový materiál a ochrana proti povětrnostním vlivům jim zajišťuje robustnost. U integrovaného senzoru pohybu je možné upravit dosah, časování a citlivost na světlo. Světla jsou ideální pro osvětlování ploch před nebo za veřejnými i jinými budovami, například parkovišť, příjezdových cest, zahrad nebo pracovních míst.

Trvalá volba
- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

Zvolte vysoce kvalitní světlo
- Informacím na balení Philips můžete věřit

Odolnost
- Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Přednosti

Energeticky úsporné
Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

Spolehlivá kvalita
Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

Dlouhá životnost – až 35 000 hodin
Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 35 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení
- Barva: Černá
- Materiál: Kov
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Čirý
- Materiál optického krytu / čočky: Tvrzené sklo
- Tvar optického krytu / čočky: Rovný
- Typ optického krytu: Sklo

Odolnost
- Rozsah okolní teploty: –25 až +40 °C

Ochrana životního prostředí
- Hodnocení udržitelnosti: -

Charakteristika světla
- Index podání barev (CRI): 80
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Kód barvy: 840 neutrální bílá
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000
- Poč. Tolerance indexu podání barev: 0
- Počáteční chromatičnost: (0.380, 0.380) SDCM <6
- Kód řady svítidel: LED
- Typ systému světelného zdroje: LED
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 110°
- Světelný tok: 4 750 lm
- Materiál optiky: Sklo
- Typ optiky, exteriéry: Symetrická
- Materiál reflektoru: Polykarbonát
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95 lm/W
- Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu: 0

Různé
- Zvláštní funkce: ProjectLine, Odolné proti vodě

Další charakteristiky
- Značka CE: Ano
- Značka ENEC: -
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

Spotřeba
- Vstupní napětí: 220 až 240
- Náběhový proud: 1,08
- Doba náběhového proudu: 0,058
- Účiník (zlomek): 0.9

Spotřeba elektrické energie
- Spotřeba energie: 50
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

Rozměry a hmotnost výrobku
- Celková výška: 57
- Celková délka: 223
- Celková šířka: 210

Servis
- Záruka: 2 roky

Technické údaje
- Kód IP: IP65 | Prachotěsné a odolný proti tryskající vodě
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Kabel: Kabel 0,6 m bez konektoru
- Připojení: Volné přívody / kabely
- Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 5
- Stmívatelné: Ne
- Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: -
- Včetně předřadníku: Ano
- Účinná vystavená plocha: 0,018
- Fixační materiál: Ocel
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK05 | 0,7 J
- Montážní přípravek: Nastavitelný montážní třmen
- Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů pro MCB (16A typ B): 43
- Přepěťová ochrana (společná/rozdílová): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Rozměry a hmotnost balení
- EAN/UPC – výrobek: 8719514954557
- Čistá hmotnost: 0,7 kg
- Hrubá hmotnost: 0,77 kg
- Výška: 6,3 cm
- Délka: 21,8 cm
- Šířka: 21,9 cm

Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.239

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.