



PrimaVision SDW-TG (50 & 100 W) voor SDW-TG: Hoge kwaliteit en robuuste prestaties

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Robuust, lichtgewicht elektronisch HID-VSA uit één stuk voor SDW-TG-lampen (mini White SON) Lichtgewicht elektronisch VSA uit één stuk voor 50 en 100 W SDW-TG-lampen (mini White SON)

Voordelen

- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Beperkt kleurverschillen tussen lampen en initiële spreiding in lichtopbrengst
- Prestaties zijn onafhankelijk van netspanning

Kenmerken


- Verkrijgbaar in uitvoering Standard (/S) voor gebruik in een armatuur, of met afzonderlijke trekontlasting voor onafhankelijk gebruik op een (systeem)plafond
- Minimale spreiding van lampvermogen
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Toepassing


- Winkelverlichting, voor een gezellige sfeer (bijv. in meubelzaken) en een uitstekende presentatie van verse levensmiddelen (bijv. in slagerijen, bakkerijen en bloemisten)
- Alleen geschikt voor binnengebruik

Versions



HID-STRAIN RELIEF

Maatschets




Product

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Product

HID-STRAIN RELIEF



Algemene informatie

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op		Lamptype
		MCB (16 A Type B) (nom.)	Aantal lampen	
53986130	HID-STRAIN RELIEF	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op		Lamptype
		MCB (16 A Type B) (nom.)	Aantal lampen	
88754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	14	1 stuk/ eenheid	SDW-TG

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Ingangsspanning
53986130	HID-STRAIN RELIEF	-	-
88754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	50 tot 60 Hz	220 tot 240 V

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Behuizing
53986130	HID-STRAIN RELIEF	-

Order Code	Full Product Name	Behuizing
88754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	/S

Systeemeigenschappen

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerd VSA/lampvermogen
53986130	HID-STRAIN RELIEF	-
88754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	100 W

