PHILIPS

Cinnabar
Deckenleuchte, 17 W

Deckenleuchten

4000 K

Weiß



33362/31/17



Gestalten Sie Ihr Zuhause mit Licht

Philips myLiving Cinnabar ist eine runde, weiße Deckenleuchte, die Bereiche in Ihrem Zuhause mit einem Lichtkegel aus kühlem weißen LED-Licht ausleuchtet. Das angenehme, blendfreie Licht wird durch einen Ring, der für einen gemütlichen Lichteffekt sorgt, noch optimiert.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Energiesparend
- Hochwertige LED-Beleuchtung
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Kaltweißes Licht
- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- Perfekt zum Entspannen und Verweilen
- Schaffen Sie eine stilvolle und einladende Atmosphäre

Besonderheiten

Energiesparend

Diese Philips Energiesparlampe ist im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und einen Beitrag zur Umwelt leisten.

Hochwertige LED-Beleuchtung

Bei der LED-Technologie, die in diese Philips Leuchte integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Ihr Zuhause.

Lange Lebensdauer

Eine zuverlässige Lichtquelle auf die Sie sich immer verlassen können. Die in dieser LED-Lampe von Philips integrierten LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden (entspricht 15 Jahren bei einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Ausschaltzyklen). Durch Philips-LED müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Wartung oder den Wechsel der Glühlampe machen und können in Ihrem Zuhause immer ein perfektes Lichtambiente genießen.

Kaltweißes Licht

Licht kann verschiedene Farbtemperaturen aufweisen, die in der Einheit Kelvin (K) angegeben werden. Lampen mit einem niedrigen Kelvin-Wert erzeugen ein warmes, gemütlicheres Licht, wohingegen Lampen mit einem höheren Kelvin-Wert ein kaltes, belebendes Licht erzeugen. Diese Philips Lampe bietet kaltweißes Licht, damit Sie energiegeladen bleiben.

5 Jahre Garantie auf LED-System

Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

Perfekt zum Entspannen und Verweilen

Das Wohnzimmer bildet das Herz jedes Zuhauses – es ist der Ort, an dem die Familie sich versammelt, entspannt und Gäste empfängt. Die Beleuchtung für Ihr Wohn- und Schlafzimmer muss flexibel sein und einfach an die unterschiedlichen Beleuchtungsbedürfnisse über den Tag hinweg angepasst werden können. Mit einer durchdachten Platzierung unterschiedlicher Lichtquellen und durch das Experimentieren mit mehrstufigen Beleuchtungsmöglichkeiten schaffen Sie Atmosphäre im Raum und verleihen ihm ein warmes, einladendes Ambiente.

Schaffen Sie eine stilvolle Atmosphäre

Diese Leuchte wurde nach gängigen Trends und Lebensstilen entwickelt. Sie fügt sich mühelos in Ihre Einrichtung ein und schafft so die von Ihnen gewünschte Atmosphäre.

Daten

Lampeneigenschaften
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung
- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 100 lm/W

Sonstiges
- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften
- Lampenstrom: 142 mA

Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht: 0,42 kg
- Gesamte Höhe: 79 mm
- Gesamte Länge: 320 mm
- Gesamte Breite: 320 mm

Service
- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten
- Lichtquelle entspricht Standardlampe: 24
- Durchmesser: 320 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1700
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8718696125793
- Nettogewicht: 0,43 kg
- Bruttogewicht: 0,7 kg
- Höhe: 8,7 cm
- Länge: 34,4 cm
- Breite: 34,4 cm

Ausstellungsdatum:
2025-12-06
Version: 0.397

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.