PHILIPS

Spot 50W PAR16 GU10 x2

LED

4000 K

390 lm

15000 Std.

8718699776299

A↑G F

Erlebe warmweißes LED-Licht

Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer flammenfarbigen Farbtemperatur ist sie perfekt dazu geeignet, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

Hochwertiges Licht
- Kaltweißes Licht

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen
- Ähnliche Form und Größe wie Halogen-Spots

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause
- Perfekt zur Akzentbeleuchtung

Besonderheiten

Kaltweißes Licht

Diese Leuchte hat eine Farbtemperatur von 4000 K und sorgt so für ein extra kühles, frisches und strahlendes Licht.

Ersetzt Halogen-Spots

Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dies ein moderner LED-Reflektor. Der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche LED-Reflektoren.

Perfekt zur Akzentbeleuchtung

Dieser LED-Spot sorgt mit weitem Abstrahlwinkel (36 Grad) für eine moderne Beleuchtung und eignet sich sowohl für die Akzentbeleuchtung als auch für die Allgemeinbeleuchtung. Verwenden Sie ihn in eingelassenen Fassungen oder Schienenleuchten zur Beleuchtung Ihrer Küche, Ihrer Kochinsel oder Ihres Wohn- und Esszimmers.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Ausgerichteter Reflektor
- Sockel: GU10
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften
- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 390 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 840 | CCT of 4000K
- Nennlichtausbeute (Nom): 84 lm/W

Sonstiges
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung
- EAN: 8718699776299
- Artikelnr.: 871869977629900
- Produkttitel: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND 2SRT6

Stromverbrauch
- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 50 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Systemleistung: 4,6 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe: 54 mm
- Gesamte Länge: 54 mm
- Gesamte Breite: 50 mm

Nennwerte
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 770 cd

Technische Daten
- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 391859

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8718699776299
- Nettogewicht: 0,09 kg
- Bruttogewicht: 0,12 kg
- Höhe: 12,7 cm
- Länge: 5,3 cm
- Breite: 8,5 cm

Ausstellungsdatum:
2025-11-19
Version: 0.294

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.