



Εξαιρετικά αποδοτική και αξιόπιστη λύση για οδικό φωτισμό

MASTER SON APIA Plus Xtra

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με ημιδιαφανή εξωτερικό λαμπτήρα, υψηλή φωτεινή ροή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία

Οφέλη

- Εξαιρετικά οικονομική λύση (τόσο όσον αφορά το αρχικό κόστος όσο και το κόστος λειτουργίας) σε αυτή την κατηγορία
- Διάρκεια ζωής 6 χρόνια
- Εξαιρετικά υψηλή φωτεινή ροή, που διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

- Ωοειδές επικαλυμμένο εξωτερικό περίβλημα
- Κεραμικός σωλήνας εκκένωσης με νέα Ενεργή ενσωματωμένη κεραία Philips (Active Philips Integrated Antenna – APIA) για βελτιωμένη και παρατεταμένη διάρκεια ζωής έως 6 έτη
- Η δυνατότητα “Plus” με την υψηλή αποδοτικότητα μεταφράζεται σε υψηλή φωτεινή ροή και βελτιωμένη διατήρηση της φωτεινής ροής
- Η στιβαρή κατασκευή με τα ελάχιστα σημεία συγκόλλησης είναι εξαιρετικά ανθεκτική στους κραδασμούς και τα χτυπήματα, μειώνοντας περαιτέρω τις πρώιμες βλάβες και επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού

Εφαρμογή

- Οδικός και οικιακός φωτισμός
- Διακοσμητικός φωτισμός διάχυσης, φωταγωγήση
- Φωτισμός βιομηχανικών περιοχών
- Εσωτερικές και εξωτερικές ψυχαγωγικές αθλητικές εγκαταστάσεις

MASTER SON APIA Plus Xtra

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions




LPPR SON-APIA Plus-Xtra E27



LPPR SON-APIA Plus-Xtra E40

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Γενικές πληροφορίες

Θέση λειτουργίας UNIVERSAL

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Συντεταγμένη χρωματικότητας Υ (ονομ.) 0.42

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) -

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα Επικαλυμμένο
γυαλί

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	E27

MASTER SON APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική)	Φωτεινή ροή
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	0,54	1900 K	89,19 lm/W	6.600 lm
92743600	MASTER SON APIA Plus	0,535	2000 K	100 lm/W	10.000 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	92 V	74,0 W
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	97 V	100,0 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπήρα
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	B70
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	B75

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	74 kWh	12,2 mg	12,2 mg
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100 kWh	16,3 mg	16,3 mg
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική)	Φωτεινή ροή
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	113,64 lm/W	17.600 lm

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	97 V	154,0 W

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπήρα
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	BD90

