

# GearUnits – předřadníky pro výkonné světlomety

## High Power GearUnits

Společnost Philips je jednou z mála těch, jež mohou nabídnout úplná řešení osvětlení pomocí světlometů včetně všech potřebných prvků – světlometů, světelného zdroje a předřadníkové desky. Naše inovativní a vysoce výkonné předřadníky jsou navrženy tak, aby splnily potřeby zákazníků při pořizování kompaktního předřadníkového řešení, které je plně připraveno k montáži. Předem zapojené předřadníkové desky jsou určeny k použití v kombinaci se světlomety, které jsou vhodné pro vysoce výkonné výbojkové světelné zdroje a nemohou obsahovat elektrické komponenty kvůli nedostatku místa nebo kvůli vysoké teplotě. Předřadníková jednotka obsahuje všechny elektrické komponenty (předřadník, zapalovač, kondenzátory), vedení a svorkovnice potřebné k zaručení počátečního rozsvícení světelného zdroje a řádného provozu světelného zdroje se stabilizovaným proudem. Předřadníky GearUnits jsou k dispozici ve verzi IP20 (ECB330) i IP65 (ECP330). Součástí nabídky předřadníků je i elektronické provedení (ECM330) v krytí IP20 pro světlomety ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000W a MVF404 MHN-SE HO 2000W. Světlomety ArenaVision jsou určeny speciálně pro osvětlování exteriérových i interiérových sportovních televizních přenosů. Elektronické předřadníky zcela eliminují efekt blikání a jsou tak vhodné pro snímání super slow motion kamerami.

### Výhody

- Záruka spolehlivého provozu úplného systému osvětlení pomocí světlometů Philips
- Kompaktní rozměry a připravenost na snadnou montáž
- Možnost servisu – všechny komponenty lze snadno nezávisle vyměňovat

## High Power GearUnits

### Vlastnosti

- Kompaktní tvar
- Dostatečně vysoký účinník
- K dispozici ve verzi IP20 a IP65
- Vhodné pro výbojky 2000, 1000, 600 a 2x400/600 W ve světlometech Philips
- Elektronické verze bez blikání pro super slow motion kamery

### Aplikace


- Verze IP20: interiérové sloupy, sloupky, skříňky
- Verze s předřadníkovou skříní IP65: pro venkovní použití

### Versions



OPPr ECB330i 0001

### Rozměrové výkresy




## High Power GearUnits

### Detaily o výrobku




OPDP\_ECB330i\_0007-Detail  
photo



OPDP\_ECB330i\_0001-Detail  
photo



OPDP\_ECB330i\_0011-Detail  
photo



OPDP\_ECB330i\_0013-Detail  
photo

