
PHILIPS

Lighting



GearUnits – dành cho chiếu sáng bằng đèn pha công suất cao

GearUnits công suất cao

Philips là một trong số ít các công ty có khả năng cung cấp các giải pháp hệ thống đèn pha đầy đủ, bao gồm tất cả các thành phần cần thiết – đèn pha, bóng đèn và bộ điều khiển. GearUnits cải tiến, công suất cao tiên tiến của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về một giải pháp điều khiển nhỏ gọn hoàn toàn sẵn sàng để lắp đặt. Các bộ điều khiển công suất cao đi dây sẵn nhằm mục đích sử dụng kết hợp với loại đèn pha phù hợp với bóng đèn HID công suất cao và không thể tích hợp các bộ phận điện do hạn chế về mặt không gian hoặc do nhiệt độ cao. Một bộ điều khiển có chứa tất cả các bộ phận điện (chấn lưu, kích đèn, tụ điện), hệ thống dây điện và các khối đầu cực cần thiết để đảm bảo kích hoạt bóng đèn ban đầu và vận hành đèn thích hợp với dòng điện ổn định. GearUnits điện từ công suất cao có sẵn hai phiên bản IP20 (ECB330) và IP65 (ECP330). Trong dòng sản phẩm GearUnits cũng có phiên bản chấn lưu điện tử (ECM330) ở cấp độ kín IP20, phù hợp với đèn pha ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W và MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Dòng đèn pha ArenaVision được thiết kế chuyên dụng cho phát sóng truyền hình từ các khu thể thao trong nhà và ngoài trời. GearUnits chấn lưu điện tử loại bỏ hoàn toàn hiệu ứng nhấp nháy, nhờ đó đảm bảo hình ảnh mượt mà khi quay phim bằng máy quay chuyển động siêu chậm.

Lợi ích

- Đảm bảo tính năng của toàn bộ hệ thống đèn pha của Philips có độ tin cậy cao
- Kích cỡ nhỏ gọn và thuận lợi cho lắp đặt dễ dàng
- Dễ bảo dưỡng – tất cả các bộ phận đều có thể thay thế dễ dàng riêng biệt

GearUnits công suất cao


Tính năng

- Hệ số công suất đủ cao
- Có sẵn phiên bản IP20 và IP65
- Phù hợp với các bóng đèn 2000, 1000, 600 và 2x400/600 W trong dòng đèn pha của Philips
- Phiên bản đèn không nhấp nháy với chấn lưu điện tử dành cho máy quay chuyển động siêu chậm

Ứng dụng


- Phiên bản IP20: trong nhà, chỉ sử dụng trong tủ
- Phiên bản IP65: sử dụng ngoài trời

Phiên bản



OPPR ECB330i 0001

Bản vẽ kích thước




GearUnits công suất cao

Chi tiết sản phẩm



OPDP_ECB330i_0007-Detail photo



OPDP_ECB330i_0001-Detail photo



OPDP_ECB330i_0011-Detail photo



OPDP_ECB330i_0013-Detail photo

© 2024 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.