PHILIPS

Filament klar A60 B22

Smart LED

Justerbar hvid

Glas

Wi-Fi + Bluetooth

Styr med WiZ-app eller stemme

8719514372009

A↑G E



Vælg mellem varmt eller køligt hvidt lys

Få intelligent belysning med et vintage-inspireret look med en Philips Smart LED Filament pære med en B22 fatning, der giver et varmt eller køligt hvidt lys. Pæren er WiZ tilsluttet. Opret forbindelse til dit eksisterende Wi-Fi-netværk for at styre pæren med WiZ appen eller din stemme.

Nem opsætning
- Enkel opsætning. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi.

Intelligent lysstyring
- Betjen, uanset hvor du er, med din smartphone.
- Stemmestyring med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts.

Intelligente funktioner
- Smart lysdæmpning med app, stemme eller dæmper
- Automatisering af din belysning
- Overvågning af energiforbrug

Lystilstande
- Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger
- Tilpas scener med forudindstillede dynamiske lystilstande.

Vigtigste nyheder

Nem plug and play opsætning
WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

Styr dine lyskilder, uanset hvor du er
Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Stemmestyring
Få håndfri betjening af dine lyskilder ved at bruge din stemme og Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts! Med simple stemmekommandoer kan du tænde eller slukke, skrue op for og dæmpe og ændre farven på lyset samt indstille dine egne belysningsscener.

Intelligent lysdæmpning
Dæmp lyset til dit ønskede lysniveau via din smartphone, WiZmote eller med stemmestyring. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.

Automatisering af din belysning
Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

Overvågning af energiforbrug
WiZ appen holder øje med dine lyskilders energiforbrug. Se din ugentlige eller daglige energirapport, og opret belysningsplaner for at få et optimeret energiforbrug i hjemmet.

Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger
Vælg en lystemperatur fra opkvikkende kølig hvid til blød, varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Fokus eller Slap af, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

Tilpassede scener
Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.

Specifikationer

Pære egenskaber
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A60
- Fatning: B22
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære
- Vægt: 0,042 kg

Holdbarhed
- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

Lysegenskaber
- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥90
- Farvetemperatur: 2700-6500 K
- Lysfarvekategori: Justerbar hvid
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 115 lm/W

Diverse
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber
- Lyskildes spænding: 43 mA

Emballageoplysninger
- EAN: 8719514372009
- EOC: 871951437200900
- Produktets titel: PHI WFB 60W A60 B22 927-65 CL 1PF/6

Strømforbrug
- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 7 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

Produktmål og -vægt
- Samlet højde: 104 mm
- Samlet længde: 104 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Nominelle værdier
- Nominel levetid: 15.000
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Nominel effekt: 7 W

Service
- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer
- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 1901122

Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: Wireless G
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehørsdele: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibility with 3rd party systems: Alexa, Google Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos

Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt: 8719514372009
- Nettovægt: 0,04 kg
- Bruttovægt: 0,09 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 7 cm

Udgivelsesdato:
2026-01-11
Version: 0.340

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.