PHILIPS

Seinavalgusti Parterre 7,5 W

myGarden

2700 K

Must

Veekindel

16480/30/P0

Nautige kaunist valgustatud aeda

Must Philips Parterre LED-välisseinavalgusti hoiab vastupidavast valualumiiniumist hoidiku sees kuubikujulist valgust. Nutikas disain püüab pilku ja heidab teie seinale igas suunas sooja valge valguse jugasid.

Säästlikud valgustuslahendused
- Kvaliteetne LED-tuli

Eriomadused
- Ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

Kvaliteetne LED-tuli
Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-lambi näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivituseta süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

Ilmastikukindel

See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus
- Värvus: Must
- Materjal: Metall

Kestvus
- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah

Aiapiirkond
- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 104 lm/W

Mitmesugust
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,660 kg
- Kogukõrgus: 130 mm
- Kogupikkus: 130 mm
- Kogulaius: 130 mm

Hooldus
- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 800 lm
- Toiteallikas: 50 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 8 W
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8718696158838
- Netokaal: 0,66 kg
- Brutokaal: 0,75 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 13,6 cm
- Laius: 13,6 cm

Väljalaske kuupäev:
2025-09-20
Versioon: 0.552

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com