PHILIPS

Seinavalgusti Bustan 9 W

myGarden

2700 K

Antratsiit

Veekindel

16484/93/P0

Põlevad alati, kui koju saabute

Kaunis L-kujuline, kvaliteetsest antratsiithallist alumiiniumist Philips Bustani seinavalgusti heidab seinale hajutatud sooja valget LED-valgust. Selles sisalduva liikumisanduri abil lülitub see sisse automaatselt, kui keegi on lähedal.

Säästlikud valgustuslahendused
- Energiasääst
- Kvaliteetne LED-tuli

Tooge disain aeda
- Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

Täiuslik valgusti õue
- Ühildub seinasiseste hämarditega
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Eriomadused
- Komplektis on liikumisandur suuremaks mugavuseks ja kindlustundeks
- Ilmastikukindel
- Pikk tööiga - kuni 30 aastat

Esiletõstetud tooted

Energiasääst

See Philipsi valgusti on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, võimaldades teil säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne LED-tuli

Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-lambi näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivituseta süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tipptasemel sünteetilistest materjalidest.

Ühildub seinasiseste hämarditega

Reguleerige selle Philipsi valgusti eredust seinasisese hämardiga (ei kuulu komplekti), et luua ruumis meeleolu, valgustada oma kodu mõnda iseloomulikku kohta ja muud.

5-aastane garantii LED-süsteemile

Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

Komplektis on liikumisandur

Komplektis on liikumisandur, mis tervitab teid koju naasmisel või annab märku, kui keegi on kohale jõudnud. Kui andur tuvastab liikumise, lülitub lamp automaatselt sisse.

Ilmastikukindel

See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

Pikk tööiga (30 aastat)

Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud integreeritud LED-id kestavad kuni 30 000 tundi (see võrdub 30 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus
- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Metall

Kestvus
- Nominaalne tööaeg: 30 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah

Aiapiirkond
- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 144 lm/W

Mitmesugust
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,575 kg
- Kogukõrgus: 92 mm
- Kogupikkus: 220 mm
- Kogulaius: 78 mm

Hooldus
- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 40
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1000 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valguse värv: soe valge
- Toiteallikas: 50–60 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.5 W
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 2

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8718696158883
- Netokaal: 0,57 kg
- Brutokaal: 0,65 kg
- Kõrgus: 22,5 cm
- Pikkus: 8,5 cm
- Laius: 9,9 cm

Väljalaske kuupäev:
2025-09-10
Versioon: 0.495

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com