



Primeline – Πολύ μικρός ηλεκτρονικός μετατροπέας για λαμπτήρες αλογόνου των 12 V

Μετασχηματιστές Primeline για Λαμπτήρες Αλογόνων

Το Primeline της Philips είναι ένας ηλεκτρονικός μετατροπέας αλογόνου υψηλής συχνότητας κατάλληλος για λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης των 12 V. Παρέχει βέλτιστη απόδοση και είναι κατασκευασμένος με σύστημα προστασίας από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και ENEC. Διατίθεται σε εκδόσεις των 70, 105 και 150 W, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί σε μικρές εφαρμογές κατακόρυφου φωτισμού αλογόνου.

Οφέλη

- Χαμηλές απώλειες ισχύος, που έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας
- Σταθερή απόδοση φωτισμού σε περίπτωση μειωμένης τάσης και πλήρης διάρκεια ζωής σε περίπτωση υπέρτασης
- Πληροί τα πρότυπα ENEC, SELV, CE και EMC

Μετασχηματιστές Primaline για Λαμπτήρες Αλογόνων

Χαρακτηριστικά

- Πολύ μικρός και ελαφρύς σχεδιασμός, μπορεί να τοποθετηθεί σε μικρές εφαρμογές κατακόρυφου φωτισμού αλογόνου
- Τρία επίπεδα προστασίας από: υπέρταση, υπερβολική θερμοκρασία και βραχυκύκλωμα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής: 50.000 ώρες
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης με ρυθμιστές έντασης με Εμπρός και Πίσω Άκρο, εγκεκριμένους από τη Philips
- Δυνατότητα σύνδεσης δύο λαμπτήρων για απόδοση 70 και 105 W, και τριών λαμπτήρων για απόδοση 150 W

Εφαρμογή

- Οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους, όπως καθιστικά, διακοσμητικός φωτισμός και φωτισμός ανάδειξης
- Επαγγελματικές εφαρμογές, όπως, μεταξύ άλλων, σε καταστήματα, γραφεία, αίθουσες συσκέψεων και εκθεσιακούς χώρους


Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Transformer is not suitable for DC operation

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

Μετασχηματιστές Primaline για Λαμπτήρες Αλογόνων

