PHILIPS

Seinavalgusti Damascus 60 W E27 ilma pirnita

Ilma pirnita

Pruun

Veekindel

17480/86/PN

Nautige kaunist valgustatud aeda

Tooge selle Philipsi musta seinalaternaga oma hoovi retrohõngu. Klaasist hajuti ja retrodisain loovad stiilse atmosfääri, mis sobib ideaalselt teie isikliku stiiliga.

Tooge disain aeda
- Valige oma aia jaoks seinavalgusti

Sobitage oma hoovi stiiliga
- Disainitud väljas kasutamiseks – veekindel IP44

Mõeldud väljas kasutamiseks
- Kvaliteetne alumiinium ja pärisklaas

Eriomadused
- Hõlpsasti seadistatav igaks olukorraks

Kasutage aia kujundamisel valgust
- Dekoratiivne välisvalgustus
- Tehke valik traditsioonilise stiili kasuks

Esiletõstetud tooted

Valige oma aia jaoks seinavalgusti
Võtke selle ideaalselt esiukse lähedale või terrassiseinale kinnitatava seinavalgusti abil oma õueruumist maksimum.

Disainitud väljas kasutamiseks
See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud ranged katsed. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu, teine vee eest. Sellel välisvalgustil on tase IP44, mis tähendab, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt ka levinuim ja ideaalne toode üldkasutamiseks välitingimustes.

Kvaliteetne materjal
See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja pärisklaasist.

Lihtne paigaldada
Dekoratiivne välisvalgustus
Välisvalgustusega on võimalik aia või välisruumi ilmet parandada, tõstes esile pilkupüüdvaid eripärasid, valgustades stiilselt teeradasid või luues ideaalse õhustiku meeldejäävateks õhtuteks pere ja sõprade seltsis. Just sel eesmärgil lõigi Philips oma myGardeni tootesarja, mis hõlmab kauneid dekoratiivseid välisvalgusteid, mille stiil ja funktsionaalsus aitavad teil oma õueruumi maksimaalselt ära kasutada, omaenda stiilile truuks jäädes.

Tehke valik traditsioonilise stiili kasuks
Sellel Euroopas disainitud valgustil on ainulaadne kujustus, et aidata teil anda oma aiale nüüdisaegne välimus.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus
- Värvus: Pruun
- Materjal: Alumiinium, Klaas

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei

Aiapiirkond
- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust
- Stiliseerige: Klassikaline
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,967 kg
- Kogukõrgus: 224 mm
- Kogupikkus: 222 mm
- Kogulaius: 248 mm

Hooldus
- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: Vahemik 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: -
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 60
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696176832
- Netokaal: 0,95 kg
- Brutokaal: 1,3 kg
- Kõrgus: 25,5 cm
- Pikkus: 23,5 cm
- Laius: 26,5 cm

Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.354

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com