PHILIPS

Laevalgusti Wawel, 17 W

Laevalgustid

4000/6500/2700 K

Valge

Hämardatav, SceneSwitch



31821/31/P5

Kvaliteetne valgusti õdusale kodule

Philips myLiving WAWEL LED-laevalgusti on integreeritud LED-iga, et pakkuda optimaalset valgustust ja ühtlust. Juhtige selle eredust vastavalt oma meeleolule seadistatavate astmete ja mälufunktsiooniga.

Valgusefekt
- Valguse ühtlane jaotumine

Täiuslik LED-lamp
- Seadistatav 2700–6500 K

Energiasääst
- 80% energiasäästu võrreldes tavaliste valgusallikatega

Esiletõstetud tooted

Valguse ühtlane jaotumine

80% energiasäästu

Võrreldes tavalise pirniga säästab see pirn kuni 80% energiat. See tasub ennast ära ja säästab teie raha aastate kaupa. Nii et vähendage oma elektriarvet ja alustage säästmist juba täna.

Seadistatav

See lamp on seadistatav. Saate selle seadistada oma eelistatud värvile soojast valgest (2700 K) kuni külma päevavalguseni (6500 K).

Spetsifikatsioon

Lambi omadused
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Hämardatav: Jah

Disain ja viimistlus
- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus
- Lülitustsüklite arv: 15 000
- Nominaalne tööaeg: 20 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused
- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700-4000-6500 K
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 94 lm/W

Mitmesugust
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, SceneSwitch

Muud omadused
- Valgusti voolutugevus: 130 mA

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,64 kg
- Kogukõrgus: 66 mm
- Kogupikkus: 350 mm
- Kogulaius: 350 mm

Hooldus
- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed
- Läbimõõt: 350 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1600
- Valguse värv: 4000/6500/2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8718696162774
- Netokaal: 0,64 kg
- Brutokaal: 1,02 kg
- Kõrgus: 39,7 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 39,6 cm

Väljalaske kuupäev: 2025-08-30
Versioon: 0.466

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.