PHILIPS

Laevalgusti Canaval, 18 W

Laevalgustid

2700 K

Valge

Hämardatav, SceneSwitch

32809/31/P0

Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Philips Cavanal LED-laevalgusti on klassikaline valge valgusti, mis sobib igasse interjööri energiasäästlikuks, kvaliteetseks ja kauakestvaks valgusallikaks. Valige astmelise hämardamise abil kodus erinevate meeleolude jaoks sobiv heledus.

Kergesti kasutatav
- Sile pinnaviimistlus mugavaks puhastamiseks

Valgusefekt
- Valguse ühtlane jaotumine

Säästlikud valgustuslahendused
- Pikk tööiga - kuni 15 aastat

Täiuslik LED-lamp
- Kõrge valgusvoog

Energiasääst
- Sisseehitatud LED, süsteemi osa
- 80% energiasäästu

Esiletõstetud tooted

Lihtne hooldada

Valguse ühtlane jaotumine

Pikk tööiga

Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

Kõrge valgusvoog

Kvaliteetne valgus tugeva valgusvooga. Valgusvihu nurk on 40° – täiuslik kohtvalgusti jaoks.

Integreeritud LED-valgusallikas

Valgusallikas, mida saate usaldada. Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei pea te muretsema hoolduse või lambipirni vahetamise pärast ja kodus on täiuslik valgus.

80% energiasäästu

Kuni 80% energiasäästu võrreldes standardsete hõõglampidega.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Hämardatav: Jah

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus
- Lülitustsüklite arv: 15 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused
- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 100 lm/W

Mitmesugust
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, SceneSwitch

Muud omadused
- Valgusti voolutugevus: 150 mA

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,66 kg
- Kogukõrgus: 67 mm
- Kogupikkus: 350 mm
- Kogulaius: 350 mm

Hooldus
- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed
- Läbimõõt: 350 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1800
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8718696169285
- Netokaal: 0,66 kg
- Brutokaal: 0,92 kg
- Kõrgus: 38,8 cm
- Pikkus: 7,4 cm
- Laius: 38,7 cm

Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.947

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.