PHILIPS

Süvistatav valgusti Sparkle

Süvistatavad valgustid

2700 K

Nikkel

Hämardatav

8718699756017

Looge ideaalne õhustik kvaliteetse hämardatava valgustiga.

Looge täiuslik meeleolu Philipsi hämardatavate süvistatud LED-kohtvalgustitega, millega saata lihtsasti hämardada valgust igapäevasest eredast kuni hubase hämarani.

Lihtne kasutada

- Nende reguleeritavate modulaarvalgustitega saate valida, kuidas ja kuhu valgus langeb.

Valgusefekt

- Ere ja fokusseeritud valgusvihk

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Juhtseadis

- Hämardatav

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Reguleeritav modulaarvalgusti
Ere ja fokusseeritud valgusvihk
Suunake tuli objektidele, söögilauale ja muudele siseelementidele, et tõmmata tähelepanu erilisele stiilile.

EyeComfort
Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Hämardatav
Võimaldab teil muuta õhustikku, vähendades LED-i eredust eredalt valgelt valguselt hubasele hämarale valgusele – täpselt nagu tavapäraste lampide korral.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus
- Värvus: Nikkel
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus
- Lülitustsüklite arv: 10 000
- Nominaalne tööaeg: 20 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused
- Valgusvihu nurk: 36 °
- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 58 lm/W

Mitmesugust
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

Muud omadused
- Valgusti voolutugevus: 31 mA

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,118 kg
- Kaugus õõnsuses: 15 mm
- Kogukõrgus: 55 mm
- Kogupikkus: 85 mm
- Kogulaius: 85 mm
- Süvistamiseks vajalik laeava: 7.0 cm x 7.0 cm

Hooldus
- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed
- Läbimõõt: 85 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 350
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 5.5
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8718699756017
- Netokaal: 0,35 kg
- Brutokaal: 0,41 kg
- Kõrgus: 9 cm
- Pikkus: 10,5 cm
- Laius: 18,7 cm

Väljalaske kuupäev: 2025-09-03
Versioon: 0.299

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com