PHILIPS

Laevalgusti Doris, 17 W

Laevalgustid

4000K

Valge

Veekindel

8718699758905

Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philipsi LED-valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade mugavusele mõeldes.

Lihtne kasutada
- Kerge paigaldada

Ohutus
- Niiskuskindel

Parim kvaliteet
- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi
- Lihtne puhastamine

Kestvus
- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Kerge paigaldada
Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

Niiskuskindel
Niiskuskindlus tähendab, et võite seda toodet kasutada rahumeeli vannitoas, köögis, rõdul ja muudes ruumides, kus niiskus võib probleem olla.

EyeComfort
Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Lihtne puhastamine
Siledad ja kergesti puhastatavad materjalid tähendavad, et teie kodu näeb alati põrandast laeni kena välja.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus
- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus
- Lülitustsüklite arv: 15 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused
- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 100 lm/W

Mitmesugust
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Vannituba, Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Muud omadused
- Valgusti voolutugevus: 142 mA

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,57 kg
- Kogukõrgus: 90 mm
- Kogupikkus: 313 mm
- Kogulaius: 313 mm

Hooldus
- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Läbimõõt: 313 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1700
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699758905
- Netokaal: 0,55 kg
- Brutokaal: 0,82 kg
- Kõrgus: 10 cm
- Pikkus: 35 cm
- Laius: 35 cm

Väljalaske kuupäev: 2025-08-30
Versioon: 0.347

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com