PHILIPS

Küünal 40 W B35 E14

LED

4000K

470 lm

15 000 h

8719514309883

Tipptehnoloogiline LED-pirn teie kodu jaoks

Philipsi mattklaasist LED-küünlad tekitavad pehme hajutatud valgusefekti ja neil on eriti pikk kasutusiga. See puhta ja elegantse disainiga lamp sobib ideaalselt väikese (E14) sokliga lühtervalgustitesse.

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks
- Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Esiletõstetud tooted

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi

Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

Philipsi LED-küünallampide moodne valgustus kasutamiseks dekoratiivvalgustites, nagu lühtrid, laeventilaatorid, kaunistusribad ja lambipostid.

Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Philipsi igapäevane LED-pirn on suurepärane baasvalgustuse vajadusteks. See annab kaunist valgust ja pakub töökindlust, mis vastab teie ootustele Philips LED-i suhtes, taskukohase hinna eest.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga küünal
- Pistikupesa: E14
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 95 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8719514309883
- EOC: 871951430988301
- Toote nimetus: LED 40W B35 E14 CW FR ND 1SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: AC 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Võimsustarve: 4,9 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 106 mm
- Kogupikkus: 106 mm
- Kogulaius: 35 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514309883
- Netokaal: 0,02 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 15,2 cm
- Pikkus: 3,7 cm
- Laius: 6,4 cm

Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.300

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com