



# Καθαρό λευκό φως

## Plusline Large 2 άκρων

Ο προβολέας PlusLine Large παράγει τη μέγιστη φωτεινή ροή για το φωτισμό μεγάλων επιφανειών, όπως υπαίθριων χώρων, κτιρίων και καταστημάτων.

### Οφέλη

- Έντονο, ζωντανό φως αλογόνου για τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας
- Δυνατότητα πλήρους ρύθμισης της έντασης, από 0 έως 100%, για ικανοποίηση διαφόρων απαιτήσεων φωτεινότητας
- Χαμηλό κόστος αντικατάστασης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής

### Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη ποιότητα φωτός με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (Ra=100)
- Διάρκεια ζωής: 2000 ώρες

### Εφαρμογή

- Γενικός φωτισμός σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, γκαλερί, εκθέσεις και μουσεία.  
Διακόσμηση εξωτερικών χώρων: διαφημιστικές πινακίδες, εκθέσεις και χώροι στάθμευσης

### Versions



# Plusline Large 2 άκρων

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

### Έγκριση και εφαρμογή

Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL) C

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Ναι

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση (ονομ.) 230 V  
Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,0 s  
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.) instant full light

### Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή R7S  
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) 2000 h  
Θέση λειτουργίας P4  
Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες) 2000 h  
Κύκλος μεταγωγής 8000X

### Απαιτήσεις σχεδιασμού φωτιστικού

Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.) 900 °C

### Τεχνικός φωτισμός

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 2900 K  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 100  
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ελάχ.) 80 %

### Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημά

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανής (CL)  
Σχήμα λαμπτήρα T11

### Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	1000 kWh
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	1500 kWh

## Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	4,35 A	1000 W

## Plusline Large 2 άκρων

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομασική) (ονομ.)
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	6,52 A	1500,0 W

### Τεχνικός φωτισμός

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
		Φωτεινή ροή (ονομ.)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	21,5 lm/W	21500 lm	21500 lm

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
		Φωτεινή ροή (ονομ.)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	22 lm/W	33000 lm	33000 lm

