



# Vivida luce bianca

## Plusline Lunga

Il proiettore PlusLine Large offre emissione luminosa massima per illuminare grandi spazi, ad esempio esterni, edifici e negozi.

### Vantaggi

### Caratteristiche

### Applicazione

### Versions



# Plusline Lunga

## Disegno tecnico



| Product                                 | D (max) | B (max)  | B        | B (min)  | C (max)  |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| Plusline Large 1000W R7s<br>230V 1CT/10 | 11 mm   | 187,3 mm | 185,7 mm | 184,1 mm | 189,1 mm |
| Plusline Large 1500W R7s<br>230V 1CT/10 | 11 mm   | 252,3 mm | 250,7 mm | 249,1 mm | 254,1 mm |

### Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) C

### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile Si

### Funzionamento e parte elettrica

Tensione (Nom) 230 V

Tempo di avvio (Nom) 0,0 s

Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom) instant full light

### Informazioni generali

Attacco R7S

Durata nominale (Nom) 2000 h

Posizione di funzionamento P4

Durata specificata (ore) 2000 h

Ciclo di commutazione on/off 8.000 X

### Requisiti per il design dell'apparecchio

Temperatura della lampadina (Max) 900 °C

### Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom) 2900 K

Indice di resa dei colori (Nom) 100

LLMF a fine durata nominale (Min) 80 %

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina Trasparente

Forma lampadina T11

### Approvazione e applicazione

| Order Code | Full Product Name                    | Consumo energetico kWh/1000 h |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 49434401   | Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10 | 1000 kWh                      |
| 49435101   | Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10 | 1500 kWh                      |

### Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name                       | Corrente lampada (Nom) | Potenza (Specificata) (Nom) |
|------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 49434401   | Plusline Large 1000W R7s<br>230V 1CT/10 | 4,35 A                 | 1000 W                      |

| Order Code | Full Product Name                       | Corrente lampada (Nom) | Potenza (Specificata) (Nom) |
|------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 49435101   | Plusline Large 1500W R7s 230V<br>1CT/10 | 6,52 A                 | 1500,0 W                    |

### Dati tecnici di illuminazione

## Plusline Lunga

| Order Code | Full Product Name                          | Efficienza                         |                             |   |
|------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---|
|            |  | luminosa<br>(specificata)<br>(Nom) | Flusso<br>luminoso<br>(Nom) | Flusso luminoso<br>(specificato)<br>(Nom) |
| 49434401   | Plusline Large<br>1000W R7s 230V<br>1CT/10 | 21,5 lm/W                          | 21500 lm                    | 21500 lm                                  |

| Order Code | Full Product Name                          | Efficienza                         |                             |   |
|------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---|
|            |  | luminosa<br>(specificata)<br>(Nom) | Flusso<br>luminoso<br>(Nom) | Flusso luminoso<br>(specificato)<br>(Nom) |
| 49435101   | Plusline Large<br>1500W R7s 230V<br>1CT/10 | 22 lm/W                            | 33000 lm                    | 33000 lm                                  |

