



# Helder wit licht

## Plusline Large (tweekneeps)

PlusLine Large schijnwerper levert maximale lichtopbrengst voor het verlichten van grote ruimten zoals buitenomgeving, gebouwen en winkels.

### Voordelen

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lage vervangingskosten dankzij lange levensduur

### Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (CRI = 100)
- Levensduur: 2000 uur

### Toepassing

- Algemene verlichting in winkels, restaurants, hotels galerieën, exposities en musea. Decoratieve buitenverlichting: billboards, exposities en parkeerterreinen

### Versions



R7s, T11/T12

# Plusline Large (tweekneeps)

## Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

### Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Label (EEL) C

### Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Spanning (nom.) 230 V  
Starting Time (Nom) 0,0 s  
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) instant full light

### Algemene informatie

Lampvoet R7S  
Nominal Lifetime (Nom) 2000 h  
Gebruiksstand P4  
Rated Lifetime (Hours) 2000 h  
Schakelcyclus 8000X

### Luminaire Design Requirements

Lamptemperatuur (max.) 900 °C

### Eisen aan armatuurontwerp

Correlated Color Temperature (Nom) 2900 K  
Color Rendering Index (Nom) 100  
Llmf At End Of Nominal Lifetime (Min) 80 %

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking Helder  
Lampvorm T11

### Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	1000 kWh
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	1500 kWh

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Power (Rated) (Nom)
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	4,35 A	1000 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Power (Rated) (Nom)
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	6,52 A	1500,0 W

## Eisen aan armatuurontwerp

## Plusline Large (tweekneeps)

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	21,5 lm/W	21500 lm	21500 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	22 lm/W	33000 lm	33000 lm

