PHILIPS

Seinavalgusti June 12
W E27 P45 ilma pirnita

myGarden

Ilma pirnita

Antratsiit

Anduriga; veekindel

8719514385306

Alati põleb teie koju saabudes

Andke oma aiale nüüdisaegne ilme. See liikumisanduriga antratsiithall seinavalgusti Philips myGarden jääb silma oma saleda kujuga. Valgusti levitab sooja valget energiasäästlikku valgust ja tervitab teid soojalt iga kord, kui koju tulete.

Tundke, kuidas valgus teid koju jõudes tervitab
- Tervitav ja turvalisust õhkav valgus
- Lihtsalt paigaldatav andur

Kasutage aia kujundamisel valgust
- Dekoratiivne välisvalgustus
- Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks
- Valige oma aia jaoks seinavalgusti
- Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

Valgustage oma aeda kvaliteetse valgusega
- Energiasääst
- Komplektis on alati ka Philipsi lamp
- Võimas valgus

Kogege, et välisvalgustuse kujundamine on lihtne
- Ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

Tervitav ja turvalisust õhkav valgus
Liikumisandur lülitub teie koju saabumisel automaatselt sisse ja annab teile märku teiste saabumisest.

Lihtsalt paigaldatav andur



Tänu lihtsale seadistamissüsteemile on lihtne valida, millal ja kui pikaks ajaks automaatne andur valgusti sisse lülitab.

Dekoratiivne välisvalgustus
Välisvalgustusega on võimalik aia või välisruumi ilmet parandada, tõstes esile pilkupüüdvaid eripärasid, valgustades stiilselt teeradasid või luues ideaalse õhustiku meeldejäävateks õhtuteks pere ja sõprade seltsis. Just sel eesmärgil lõigi Philips oma myGardeni tootesarja, mis hõlmab kauneid dekoratiivseid välisvalgusteid, mille stiil ja funktsionaalsus aitavad teil oma õueruumi maksimaalselt ära kasutada, omaenda stiilile truuks jäädes.

Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks
Sellel Euroopas disainitud valgustil on ainulaadne kujustus, et aidata teil anda oma aiale nüüdisaegne välimus.

Valige oma aia jaoks seinavalgusti
Võtke selle ideaalselt esiukse lähedale või terrassiseinale kinnitatava seinavalgusti abil oma õueruumist maksimum.

Kvaliteetne materjal
See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tipptasemel sünteetilistest materjalidest.

Energiasääst

See Philipsi valgusti on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, võimaldades teil säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Komplektis on alati ka Philipsi lamp

Komplektis on kvaliteetsed Philipsi EcoLampi energiatõhusad lambid, et valgusefekt oleks parim.

Võimas valgus
See välisvalgusti annab võimsat sooja valget valgust. Särav valgusvihk, mis valgustab kogu teie aeda või terrassi.

Ilmastikukindel

See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus
- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Metall

Kestvus
- Nominaalne tööaeg: 10 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Hämardatav Hue rakenduse ja lülitiga: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Ei
- Liikumisandur: Jah

Aiapiirkond
- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Andur, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,558 kg
- Kogukõrgus: 195 mm
- Kogupikkus: 195 mm
- Kogulaius: 135 mm

Hooldus
- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed
- Toiteallikas: 50–60 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: 12 W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 12
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8719514385306
- Netokaal: 0,56 kg
- Brutokaal: 0,88 kg
- Kõrgus: 16,3 cm
- Pikkus: 21 cm
- Laius: 21 cm

Väljalaske kuupäev: 2025-08-30
Versioon: 0.238

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com