PHILIPS

## Pirn 75 W A60 E27

LED

2700 K

1055 lm

15 000 h

8720169253841

# Tipptehnoloogiline LED-pirn teie kodu jaoks

Tipptehnoloogiline LED-pirn on heaks üldiseks valguslahenduseks päevastele tegevustele siseruumides. Säästate energiakuludelt kohe ja vähendate pirni vahetamise vajadust, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

**Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode**
- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

**Jätkusuutlik valik**
- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas.
- Ei sisalda elavhõbedat

# Esiletõstetud tooted

### Asendab standardse hõõgpirni

Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti.

Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõgpirnidele.

### Puuduvad nii UV kui ka IR

Valguskiir ei sisalda infrapunakiirgust, mis tähendab, et soojust ei kiirata, ja ultraviolettvalguse puudumine tähendab, et selle valguse all olev kangas ja esemed ei tuhmu.

### Ei sisalda elavhõbedat

Elavhõbeda puudumine võimaldab need kasutusest kõrvaldada mitteohtlike jäätmetena ja seega on see lihtne viis oma praegust ruumi jätkusuutlikumaks muuta.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Plastic

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

### Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Valgusvihu nurk: 180 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 105 lm/W

### Mitmesugust

- EyeComfort: Ei

### Pakendi teave

- EAN: 8720169253841
- EOC: 872016925384100
- Toote nimetus: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.54
- Pinge: AC 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Võimsustarve: 10 W

### Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 108 mm
- Kogupikkus: 108 mm
- Kogulaius: 60 mm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169253841
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,04 kg
- Kõrgus: 13,8 cm
- Pikkus: 6,2 cm
- Laius: 6,2 cm

Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Versioon: 0.370

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

**www.lighting.philips.com**