PHILIPS

Bombilla de filamento ahumada 11 W G93 E27

LED

1800 K

100 lm

15.000 h

8718699759698

Una bombilla sin igual

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una gran duración y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño moderno y elegante, esta bombilla regulable es perfecta para sustituir sus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad
- Diseñados para tu confort visual

Crea la iluminación adecuada para tu hogar
- Perfecta para luminarias decorativas

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas
- Atractiva cuando está encendida o apagada

Destacados

Diseñados para tu confort visual

Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Perfecta para luminarias decorativas

Iluminación moderna en globos LED Philips destinadas a utilizarse en luminarias decorativas tales como ventiladores de techo y regletas.

Atractiva cuando está encendida o apagada

"Esta bonita lámpara con filamento visible añade un toque de estiloy nostalgia a cualquier habitación. Impecable tanto encendida como apagada".

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: ahumado
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 1800 K
- Flujo lumínico nominal: 100 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 818 | CCT of 1800K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 1800 K
- Flujo luminoso: 100 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 50 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Decorativa

Otras características

- Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8718699759698
- EOC: 871869975969800
- Título del producto: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Potencia
- Factor de potencia (fracción): 0.54

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.54
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 11 W
- Consumo de energía: 2 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 2

Dimensiones y peso del producto
- Altura global: 142 mm
- Longitud global: 142 mm
- Anchura global: 95 mm

Valores nominales
- Vida útil especificada: 15.000

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60
- Diámetro: 95 mm
- Regulable: No
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Base del casquillo: E27

Fecha de emisión:
2025-08-02
Versión: 0.666

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com