PHILIPS

Foco 150 W R7S

LED

3000 K

2460 lm

15.000 h

Regulación

8718699774011

A↑G D

Luz LED lineal regulable con haz de 300 grados

Este innovador LED lineal es el sustituto perfecto para las bombillas halógenas R7S, a las que supera ampliamente en términos de eficiencia energética.

Luz de alta calidad
- Luz fría y energizante

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas
- Forma y tamaño similares a los lineales halógenos

Elige una solución sostenible
- Tubos de larga duración: hasta 15 años
- Hasta un 90 % de ahorro de energía

Destacados

3500 K [bombillas LED]

Esta bombilla tiene una temperatura de color de 3500 K, lo que proporciona una luz fría energizante, ideal para crear un ambiente acogedor durante las visitas de amigos o para relajarse con un libro.

Sustituye a los halógenos lineales

Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este lineal LED de iluminación moderna estándar es ideal para sustituir los lineales halógenos tradicionales.

Vida útil media calculada en 15.000 horas

Con una vida útil de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de los tubos luminosos y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Hasta un 90 % de ahorro de energía

Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz. Ahorra instantáneamente más del 90 % de energía al sustituir las bombillas halógenas o incandescentes actuales

Especificaciones

Características de la bombilla
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Casquillo: R7s
- Regulable: Sí
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Plástico

Dimensiones de la bombilla
- Altura: 11,8 cm
- Anchura: 4,2 cm

Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 2460 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 830 | CCT of 3000K

Varios
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Regulable

Otras características
- Eficiencia: 140 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8718699774011
- EOC: 871869977401100
- Título del producto: LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.9
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 150 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D
- Consumo de energía: 17,5 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 18

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 11,8 cm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 397597

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8718699774011
- Peso neto: 0,14 kg
- Peso bruto: 0,17 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 3 cm
- Anchura: 6,3 cm

Fecha de emisión:
2025-06-14
Versión: 0.455

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com